

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cabo de ligação de fibra óptica



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654947>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de fibra óptica montado, cabo break-out, fibra PCF 200/230 µm, SC-RJ/IP20 sobre SC-RJ/IP20, para a instalação em quadros de comando, comprimento: 2 m

Dados comerciais

Código	1654947
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABNA
Chave de produto	ABNIBB
GTIN	4046356028912
Peso por unidade (inclusive embalagem)	76,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	76,2 g
País de origem	DE

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cabo de ligação de fibra óptica



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654947>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	2
Face de encaixe	SCRJ conforme DIN EN 50377-6-1

Características elétricas

Atenuação	$\leq 1,2$ dB (com 850 nm)
Meio de transmissão	Fibra PCF

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	-------------

Dados de material

Material caixa	PBT
Revestimento externo, material	TPE-O

Medidas

Valores característicos mecânicos

Diâmetro do casquilho	2,50 mm
-----------------------	---------

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto SC-RJ
Grau de proteção	IP20

Conexão 2

Formato	Conector reto SC-RJ
Grau de proteção	IP20

Cabos/condutores

Tipo de condutor	Breakout
Revestimento externo, material	TPE-O
Revestimento externo, cor	laranja
condutor individual, diâmetro	2,2 mm
Menor Raio de curvatura, instalação fixa	50 mm
Menor Raio de curvatura, instalação móvel	50 mm
Resistência ao óleo	sim
Anti-inflamabilidade	sim, conf. IEC 60332-1-2 e conf. IEC 60332-3-22 cat A

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cabo de ligação de fibra óptica



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654947>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
Condutor de fibra óptica	
Quantidade de fibras	2
Fibra	200/230 µm
Tipo de fibra	Fibra PCF A3C
Cabos, atenuação	10 dB/km (650 nm), 8 dB/km (com 850 nm)
Meio de transmissão	Fibra PCF

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 50 °C
Resistência ao óleo	sim

Normas e disposições

Anti-inflamabilidade	sim, conf. IEC 60332-1-2 e conf. IEC 60332-3-22 cat A
Resistência ao óleo	sim

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cabo de ligação de fibra óptica




1654947

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654947>

Desenhos

Desenho de medidas



Conector SC-RJ IP20

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cabo de ligação de fibra óptica



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654947>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cabo de ligação de fibra óptica



1654947
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654947>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121607
-------------	----------

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Cabo de ligação de fibra óptica



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654947>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br