

VS-09-BU-DSUB-HD-ER - Contato fêmea D-SUB



1656136

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656136>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Contato fêmea D-SUB, tamanho de caixa 1, com 15 contatos de sinal, tipo de contato soquete, para conexão de placa de circuito impresso, angular, fixação por meio de rosca 4-40 UNC e pino de solda, para quadro de montagem exterior VS-09-...



Suas vantagens

- Alta densidade de integração graças a 15 contatos de sinal em caixa D-SUB de tamanho 1
- Montagem fácil

Dados comerciais

Código	1656136
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4046356029612
Peso por unidade (inclusive embalagem)	15,96 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,31 g
País de origem	DE

1656136

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656136>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Aplicação	multipolos
Formato	D-SUB
Número de pólos	15
Face de encaixe	D-SUB
Número de pontos de encaixe	1
Blindado	sim

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal conforme IEC 61076-2-101	250 V
Tensão nominal (III/3)	60 V
Tensão de teste	1 kV
Corrente nominal	3 A (a 20 °C)
Tensão de teste	1000 V
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	Contatos de solda por onda
-----------------	----------------------------

Medidas

Largura	21,6 mm
Altura	17,1 mm
Comprimento	31,19 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	metalizado
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro
Material suporte do contato	termoplástico reforçado com fibra de vidro UL 94 V0

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 50
Força de inserção por contato de sinal	≤ 3,40 N

VS-09-BU-DSUB-HD-ER - Contato fêmea D-SUB



1656136

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656136>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 105 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

VS-09-BU-DSUB-HD-ER - Contato fêmea D-SUB



1656136

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656136>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1656136

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656136>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	13ff3812-c920-47d0-b56f-c9557b57a243

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br