

VS-15-ST-DSUB-EG - Conector de encaixe D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Contato fêmea D-SUB, tamanho de caixa 2, para 15 contatos de sinal, tipo de contato pino, com pino de solda, reto, fixação por meio de perfuração de 3 mm, para quadro de montagem exterior e caixa do quadro móvel VS-15-...



Suas vantagens

- Conexão D-SUB 15
- Montagem fácil
- Compatível com carcaça IP67 e moldura de montagem

Dados comerciais

Código	1688874
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAA
GTIN	4017918823023
Peso por unidade (inclusive embalagem)	8,59 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,43 g
País de origem	DE

VS-15-ST-DSUB-EG - Conector de encaixe D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Número de pólos	15
Face de encaixe	D-SUB 15
Blindado	não

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal conforme IEC 61076-2-101	400 V
Tensão nominal (III/3)	125 V
Tensão de teste	1 kV
Corrente nominal	5 A (a 20 °C)
Tensão de teste	1200 V
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	Cálice de solda
-----------------	-----------------

Medidas

Largura	14,4 mm
Altura	39,5 mm
Comprimento	12,9 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Aço, galvanizado
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro duro sobre níquel
Material suporte do contato	PBT-GF

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 50
Força de inserção por contato de sinal	≤ 3,40 N

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

VS-15-ST-DSUB-EG - Conector de encaixe D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C

Montagem

Tipo de montagem	Furo
------------------	------

VS-15-ST-DSUB-EG - Conector de encaixe D-SUB


1688874

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>



Desenhos

Desenho do diagrama



VS-15-ST-DSUB-EG - Conector de encaixe D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>



UL certificado

ID de certificação: E118976

VS-15-ST-DSUB-EG - Conector de encaixe D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB-EG - Conector de encaixe D-SUB



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688874>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c30472e6-5c56-46a0-a450-62f6874c6344

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br