

VS-25-BU-DSUB-5P - Porta-contatos D-SUB




1689983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-contatos D-SUB, tamanho de caixa 3, para recepção de 5 contatos combinados, tipo de contato soquete, reto, fixação por meio de perfuração de 3 mm, para quadro de montagem exterior e caixa do quadro móvel VS-25-...



Suas vantagens

- Compatível com carcaça IP67 e moldura de montagem
- Montagem fácil

Dados comerciais

Código	1689983
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4017918914387
Peso por unidade (inclusive embalagem)	14,28 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,28 g
País de origem	DE

VS-25-BU-DSUB-5P - Porta-contatos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Os contatos devem ser encomendados separadamente uma vez que não fazem parte do volume de fornecimento dos porta-contatos.
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Número de pólos	5
Face de encaixe	D-SUB
Número de pontos de encaixe	1
Blindado	sim

Características elétricas

Meio de transmissão	Cobre
---------------------	-------

Dados de conexão

Tipo de conexão	Contatos de solda por onda
-----------------	----------------------------

Medidas

Largura	12,6 mm
Altura	12,93 mm
Comprimento	53,42 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	metalizado
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro
Material suporte do contato	PBTP

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C

Montagem

VS-25-BU-DSUB-5P - Porta-contatos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

VS-25-BU-DSUB-5P - Porta-contatos D-SUB




1689983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>

Desenhos

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



Esquema de perfuração

VS-25-BU-DSUB-5P - Porta-contatos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>



UL certificado

ID de certificação: E118976

VS-25-BU-DSUB-5P - Porta-contatos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-BU-DSUB-5P - Porta-contatos D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689983>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br