

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp



1663349

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, série: HC-M-12, Pino, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, bitola de conexão: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20...20, material de contato: Liga de cobre

Dados comerciais

Código	1663349
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AIA
GTIN	4017918123154
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,703 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,68 g
País de origem	DE

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp



1663349

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para porta-contatos HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q e VC-D
Instrução de montagem:	A qualidade de uma conexão por crimpagem é determinada pela DIN EN 60352-2.
Instrução de montagem:	Com tensões inferiores a 5 V e correntes inferiores a 5 mA, recomendam-se contatos folheados a ouro.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Série	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Tipo de processamento do material do contato	Girado


Dados de conexão

Tecnologia de conexão	
Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão para crimp
Conexão de condutores	
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola de conexão	0,5 mm² ... 0,5 mm²
Bitola de conexão AWG	20 ... 20

Dados de material

Material Contato	Liga de cobre
Material Superfície de contato	Ag

Medidas

Desenho de medidas	
--------------------	--

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp



1663349

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>

Diâmetro (Diâmetro de contato)	1,6 mm
--------------------------------	--------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp




1663349

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp

1663349

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>



Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp



1663349

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp



1663349

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663349>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,031 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br