

HC-WR/PG29 - Mangueira de proteção



1666854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1666854>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Mangueira de proteção, para conexão roscada para mangueira de proteção, embalagem 25 m, tamanho Pg29

Dados comerciais

Código	1666854
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AZW
GTIN	4017918136901
Peso por unidade (inclusive embalagem)	3.000 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3.000 g
País de origem	DE

HC-WR/PG29 - Mangueira de proteção



1666854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1666854>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Mangueira de proteção
Conexão Pg	Pg29

Dados de material

Cor	cinza
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	0,1 mm ... 34,5 mm
Raio de curvatura, estático	65,00 mm
Menor Raio de curvatura, instalação móvel	65 mm


Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 110 °C
--------------------------------------	-------------------

Desenhos

Desenho de medidas



Instrução de montagem para tubo ondulado Pg29

a = conexão para tubo ondulado


b = tubo ondulado

c = disjuntor

Instrução de montagem:

Cortar tubo ondulado na ranhura, para obter um arredondamento da introdução. A vedação mais clara (não indicada no desenho de montagem) é posicionada na conexão para tubo ondulado, sob o gancho de encaixe. A vedação externa (não indicada no desenho de montagem) é invertida pelo lado externo através da conexão para tubo ondulado. Por fim, o tubo ondulado é encaixado e fixado até encostar na conexão para tubo ondulado. Para abrir a conexão, o disjuntor amarelo para tubo ondulado é encaixado com forte pressão entre o gancho de encaixe e o tubo ondulado e este último é removido.

Desenho de medidas



Instrução de montagem para tubo ondulado M32

a = conexão para tubo ondulado

b = tubo ondulado

c = disjuntor

Instrução de montagem:

Cortar tubo ondulado na ranhura, para obter um arredondamento da introdução. A vedação mais clara (não indicada no desenho de montagem) é posicionada na conexão para tubo ondulado, sob o gancho de encaixe. A vedação externa (não indicada no desenho de montagem) é invertida pelo lado externo através da conexão para tubo ondulado. Por fim, o tubo ondulado é encaixado e fixado até encostar na conexão para tubo ondulado. Para abrir a conexão, o disjuntor amarelo para tubo ondulado é encaixado com forte pressão entre o gancho de encaixe e o tubo ondulado e este último é removido.

HC-WR/PG29 - Mangueira de proteção



1666854

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1666854>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br