

SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - Conector



1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector, Universal, 4-polos, blindado, Conector angular M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg7, diâmetro externo de linha 4 mm ... 6 mm

Suas vantagens

- Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
- Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
- Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo

Dados comerciais

Código	1694279
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2C
Chave de produto	AF2CBA
GTIN	4017918181277
Peso por unidade (inclusive embalagem)	68,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	68,5 g
País de origem	CN

SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - Conector



1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Montagem

Instrução de montagem

A imagem com polos pode ser rodada em passos de 90° para a saída de cabo

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A
Saída de cabo	angular
Conexão Pg	Pg7

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Medidas

Desenho de medidas



Comprimento

48,3 mm

Medida externa

Diâmetro externo

4 mm ... 6 mm

Caixa

Diâmetro da caixa

20 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	Latão, niquelado
Material de contato	CuZn

SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - Conector



1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA
Material da conexão roscada	Latão, niquelado

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola de conexão	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (sem terminal tubular)
	0,14 mm ² ... 0,5 mm ² (com terminal tubular)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (rígido)
Bitola de conexão AWG	24 ... 18 (sem terminal tubular)
	26 ... 20 (com terminal tubular)
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	5 mm
Torque de aperto	0,4 Nm (Serrilha M12)
	0,2 Nm (Terminal parafusado)
	1 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas)

Características elétricas

Tensão de teste	2,5 kV
Resistência de contato	≤ 3 mΩ
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Tensão U _N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I _N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector
Saída de cabo da cabeça	angular
Tipo de rosca da cabeça	M12
Codificação	A

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Universal
Comprimento de decapagem condutores individuais	5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
------------------	------

SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - Conector



1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)

-40 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

M12

Designação padrão

Conector de encaixe M12

Normas/disposições

IEC 61076-2-101


SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - Conector

1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>



Desenhos



Plugue M12 x 1, angular, blindado

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do pino

SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - Conector



1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

 cUL Recognized ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - Conector



1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1694279

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1694279>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	71939dd4-9d1e-44bd-b6de-0f866182042b

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br