

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contato para crimp



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, série: HC-M-12, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, bitola de conexão: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22, material de contato: Liga de cobre

Dados comerciais

Código	1674969
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AIA
GTIN	4017918135669
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,732 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,7 g
País de origem	DE

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contato para crimp



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para porta-contatos HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q e VC-D
Instrução de montagem:	A qualidade de uma conexão por crimpagem é determinada pela DIN EN 60352-2.
Instrução de montagem:	Com tensões inferiores a 5 V e correntes inferiores a 5 mA, recomendam-se contatos folheados a ouro.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Série	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Tipo de processamento do material do contato	Girado


Dados de conexão

Tecnologia de conexão	
Tipo de contato	Soquete
Tipo de conexão	Conexão para crimp
Conexão de condutores	
Comprimento de decapagem	8 mm
Bitola de conexão	0,14 mm ² ... 0,37 mm ²
Bitola de conexão AWG	26 ... 22

Dados de material

Material Contato	Liga de cobre
Material Superfície de contato	Au

Medidas

Desenho de medidas	
--------------------	--

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contato para crimp



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>

Diâmetro (Diâmetro de contato)	1,6 mm
--------------------------------	--------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contato para crimp


1674969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contato para crimp

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contato para crimp



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contato para crimp



1674969

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1674969>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f2a25a4c-e2f7-4643-8337-d61688f1db0b

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,191 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br