


VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689789>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato fêmea D-SUB, tamanho de caixa 3, para 25 contatos de sinal, tipo de contato pino, conexão a parafuso, reto, para quadro de montagem exterior e caixa do quadro móvel no grau de proteção IP67

Suas vantagens

- Montagem fácil
- Conexão a parafuso

Dados comerciais

Código	1689789
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAA
GTIN	4017918914080
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25,85 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,85 g
País de origem	DE

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689789>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Número de pólos	25
Face de encaixe	D-SUB
Blindado	não

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	60 V
Corrente nominal	5 A
Resistência de isolamento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Resistência de contato por par de contato	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

Medidas

Largura	12,6 mm
Altura	63 mm
Comprimento	53,5 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro sobre níquel
Material suporte do contato	PBTP

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 200
Força de inserção por contato de sinal	$\leq 3,30 \text{ N}$
Força de extração por contato de sinal	$\leq 2,2 \text{ N}$

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
------------------	------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689789>

Temperatura ambiente (funcionamento)

-20 °C ... 70 °C

Montagem

Tipo de montagem

Furo

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689789>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9ca9e77c-8ed2-4351-8ecd-70faf9783b4c