

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso



1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 0,5 mm², quantidade de potenciais: 8, número de linhas: 1, número de polos por linha: 8, família de artigos: PTSM 0,5/...-H-SMD, passo: 2,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, Layout de pinos: Geometria linear do pad, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: Cinta com 44 mm de largura

Suas vantagens

- Conexão push-in rápida e sem ferramenta
- A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
- Alta capacidade de condução de corrente de 6 A com dimensões muito reduzidas
- Concebido para a integração no processo de solda SMT
- As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda

Dados comerciais

Código	1771088
Unidades por embalagem	770 Unidade
Chave comercial	AAKD
Chave de produto	AAKDAA
Página de catálogo	Página 53 (C-1-2013)
GTIN	4046356459730
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,43 g
País de origem	IN

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso



1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Borne de placa de circuito impresso
Família de produtos	PTSM 0,5/...-H-SMD
Linha de produtos	COMBICON Terminals XS
Número de pólos	8
Passo	2,5 mm
Número de conexões	8
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	8
Layout de pinos	Geometria linear do pad
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	6 A
Tensão U_N	160 V
Tensão de dimensionamento (III/3)	63 V
Tensão de teste (III/3)	2,5 kV
Tensão de teste (III / 2)	160 V
Tensão de teste (III/2)	2,5 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	200 V
Tensão de teste (II/2)	2,5 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Bitola nominal	0,5 mm ²
----------------	---------------------

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão push-in por mola
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 0,5 mm ² (possível até 0,75 mm ² , com um comprimento de decapagem de 7,5 mm e uma tensão de isolamento nominal de 32 V com III/2)
Bitola do condutor AWG	26 ... 20
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm ² ... 0,34 mm ² (possível a partir de 0,14 mm ² , ao usar o terminal tubular Al 0,14- 6 GY em conjunto com o alicate de crimpagem CRIMPFOX 10T-F)
Pino calibrador a x b / diâmetro	- / 1,2 mm
Comprimento de decapagem	6 mm

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso

1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Montagem

Tipo de montagem	SMD solda
Layout de pinos	Geometria linear do pad

Instruções de processamento

Processo	Solda por refusão
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classificação Temperatura T _c	260 °C
Ciclos de solda na refusão	3

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	galvanizada a quente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)


Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	preto (9005)
Material isolante	LCP
Grupo de material isolante	IIIa
CTI conforme IEC 60112	175
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Dados de material - elemento de comutação

Cor (Elemento de acionamento)	preto (9005)
-------------------------------	--------------

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	2,5 mm
Largura [w]	24,4 mm
Altura [h]	5 mm
Comprimento [l]	11 mm

Design de placa de circuito impresso

Geometria Pad	1,4 x 3,4 mm
---------------	--------------

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso



1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Ensaio mecânicos

Teste de conexão

Especificação de teste	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultado	Aprovado no teste

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Especificação de teste	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultado	Aprovado no teste

Teste de tração

Especificação de teste	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real	0,14 mm ² / rígido / > 10 N
	0,2 mm ² / flexível / > 10 N
	0,5 mm ² / rígido / > 20 N
	0,75 mm ² / flexível / > 30 N

Teste de flexão

Especificação de teste	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultado	Aprovado no teste

Ensaio elétricos

Teste de elevação de temperatura

Especificação de teste	DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Demanda Teste de elevação de temperatura	Elevação de temperatura ≤ 45 K

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11
Grupo de material isolante	IIIa
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tensão de isolamento nominal (III/3)	63 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	1,3 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	160 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	200 V

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso



1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Tensão de impulso nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	1,6 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z


Teste de fio incandescente

Especificação de teste	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Temperatura	850 °C
Período de exposição	5 s

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Desenho de medidas	
Tipo de embalagem	Cinta com 44 mm de largura
Largura da fita [W]	44 mm
Medida exterior da bobina [W2]	≤ 50,4 mm
Diâmetro de bobina [A]	≤ 330 mm
Tipo de embalagem	Bolsa transparente
Nível ESD	(D) eletrostaticamente dissipativo
Especificação de teste	DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07


PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso

1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Desenhos

Desenho de medidas




PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso

1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>


Desenho de medidas



PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso

1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>




Tipo: PTSM 0,5/...-2,5-H- SMD R44

Teste com base na DIN EN 60512-5-2:2003-01

Fator de redução = 1

Número de polos: 5

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



Medida M: 22,7 mm

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso



1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

 UL certificado ID de certificação: E118976-20130619				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
Usegroup B				
	150 V	5 A	26 - 18	-

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-20030527				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
Usegroup B				
	150 V	5 A	26 - 20	-

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40048725				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	160 V	6 A	-	0,14 - 0,5

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso



1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso



1771088

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1771088>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br