


IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 35 mm², cor: verde, corrente nominal: 125 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Ag, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 1, número de polos: 6, quantidade de conexões: 6, família de artigos: IPC 35 HC/..-STGF, passo: 15 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON PC 35, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- Permite a conexão de dois condutores
- Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
- Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica

Dados comerciais

Código	1784897
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AAEA
Chave de produto	AAEADC
GTIN	4046356561204
Peso por unidade (inclusive embalagem)	194 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	187,036 g
País de origem	PL

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de placas de circuito impresso
Família de produtos	IPC 35 HC/...-STGF
Linha de produtos	COMBICON Connectors XL
Formato	Padrão
Número de pólos	6
Passo	15 mm
Número de conexões	6
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	6
Flange de fixação	Flange rosqueado

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	125 A
Tensão U_N	1000 V
Resistência de contato	0,17 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	1000 V
Tensão de teste (III/3)	8 kV
Tensão de teste (III / 2)	1000 V
Tensão de teste (III/2)	8 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	1000 V
Tensão de teste (II/2)	6 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Padrão
Sistema de conectores	COMBICON PC 35
Bitola nominal	35 mm ²
Tipo de contato	Pino

Intertravamento

Tipo de travamento	Travamento parafusado
Flange de fixação	Flange rosqueado
Torque de aperto	0,8 Nm

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão por rosqueamento com luva de tração
Sentido de conexão Condutor/platina	0 °
Bitola do condutor, fixa	0,5 mm ² ... 35 mm ²

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Bitola do condutor, flexível	0,5 mm² ... 35 mm²
Bitola do condutor AWG	20 ... 2
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	1 mm² ... 35 mm²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	1,5 mm² ... 35 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	0,5 mm² ... 6 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	0,5 mm² ... 6 mm²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	0,5 mm² ... 4 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm² ... 6 mm²
Pino calibrador a x b / diâmetro	- / 8,0 mm
Comprimento de decapagem	20 mm
Forma de acionamento da cabeça do parafuso	Ranhura longitudinal (L)
Torque de aperto	2,5 Nm ... 4,5 Nm ($\leq 25 \text{ mm}^2 = 2,5 \text{ Nm}$; $> 25 \text{ mm}^2 = 4,5 \text{ Nm}$)

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	prateado galvanicamente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Prata (4 - 8 μm Ag)
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Prata (4 - 8 μm Ag)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Medidas

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Desenho de medidas



Passo	15 mm
Largura [w]	91,3 mm
Altura [h]	40 mm
Comprimento [l]	58 mm

Montagem

Flange

Torque de aperto	0,8 Nm
------------------	--------

Fixação para a parede de passagem

Torque de aperto	1 Nm
Parafuso	1700368 DFK-PC 35 SS

Fixação na placa de circuito impresso

Torque de aperto	1 Nm
Parafuso	1700368 DFK-PC 35 SS

Avisos

Geral	Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga.
-------	--

Ensaio mecânicos

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Teste de tração

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real	0,5 mm ² / rígido / > 20 N
	0,5 mm ² / flexível / > 20 N
	35 mm ² / vários fios / > 190 N
	35 mm ² / flexível / > 190 N

Forças de encaixe e remoção

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultado	Aprovado no teste
Número de ciclos	50

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Força de inserção por polo aprox.	14 N
Força de tração por polo aprox.	9 N

Teste de torque

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
------------------------	-------------------------------------

Resistência das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste

Polarização e codificação

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção visual

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção dimensional

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	9,8 kV
Resistência de passagem R_1	0,17 mΩ
Resistência de passagem R_2	0,15 mΩ
Ciclos de encaixe	50
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	4,26 kV

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Choques

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	semisenoidal
Aceleração	30g
Duração do choque	18 ms
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos verificado	6

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	1000 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	8 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	8 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	12,5 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	1000 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	8 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	8 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	8 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	1000 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	6 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	5,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	5,5 mm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso

1784897


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Desenhos

Desenho de medidas



Diagrama



PC 35 HC/..-STF-15,0 com IPC 35 HC/..-STGF-15,0

Curva de redução de carga, representação com base na DIN EN 60512-5-2:2003-01

Bitola do condutor = 35 mm²

Fator de redução = 0,8

Número de polos = ver diagrama

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

	UL certificado ID de certificação: E60425-20101007				
		Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
B					
		600 V	115 A	16 - 2	-
C					
		600 V	115 A	16 - 2	-

	Parecer VDE com monitoramento de fabricação ID de certificação: 40039053			
	Tensão nominal U _N	Corrente nominal I _N	Bitola AWG	Bitola mm ²
keine				
	1000 V	125 A	-	0,5 - 35

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Conector para placa de circuito impresso



1784897

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1784897>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br