

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm², cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 38, número de linhas: 2, número de polos: 19, quantidade de conexões: 38, família de artigos: DMCV 1,5/-G1F-THR, passo: 3,5 mm, montagem: THR solda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 2 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON DFMC 1,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento Lock and Release, tipo de fixação: Lock & Release, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- Concebido para a integração no processo de solda SMT
- A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
- Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
- Engate automático e desaperto intuitivo graças às alavancas de comando Lock and Release que se distinguem pela cor
- Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível

Dados comerciais

Código	1787564
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AABT
Chave de produto	AABTJC
GTIN	4046356597180
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7 g
País de origem	DE

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector fixo para placas de circuito impresso
Família de produtos	DMCV 1,5/..-G1F-THR
Linha de produtos	COMBICON Connectors S
Formato	Header
Número de pólos	19
Passo	3,5 mm
Número de conexões	38
Número de linhas	2
Quantidade de potenciais	38
Flange de fixação	Lock & Release flange rosqueado
Layout de pinos	Pinagem linear
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	160 V
Resistência de contato	2,1 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	160 V
Tensão de teste (III/3)	2,5 kV
Tensão de teste (III / 2)	160 V
Tensão de teste (III/2)	2,5 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	250 V
Tensão de teste (II/2)	2,5 kV

Montagem

Tipo de montagem	THR solda
Layout de pinos	Pinagem linear

Flange

Torque de aperto	0,2 Nm
------------------	--------

Instruções de processamento

Processo	Solda por refusão/onda
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classificação Temperatura T_c	260 °C
Ciclos de solda na refusão	3

Dados de material

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>


Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (3 - 5 μm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada intermédia)	Níquel (1,3 - 3 μm Ni)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (3 - 5 μm Sn)
Superfície metálica da área de solda (camada intermédia)	Níquel (1,3 - 3 μm Ni)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	preto (9005)
Material isolante	LCP
Grupo de material isolante	IIIa
CTI conforme IEC 60112	175
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	3,5 mm
Largura [w]	73,5 mm
Altura [h]	12 mm
Comprimento [l]	10,6 mm
Altura de montagem	10 mm
Comprimento do pino de solda [P]	2 mm
Medidas do pino	0,8 x 0,8 mm

Design de placa de circuito impresso

Distância de pinos	5,50 mm
Diâmetro do furo de sondagem	1,4 mm

Ensaio mecânicos

Inspeção visual

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção dimensional

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Resistência das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste

Polarização e codificação

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste

Suporte de contato em utilização

Especificação de teste	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Suporte de contato em utilização Requisito >20 N	Aprovado no teste

Forças de encaixe e remoção

Resultado	Aprovado no teste
Número de ciclos	25
Força de inserção por polo aprox.	3 N
Força de tração por polo aprox.	2 N

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos verificado	20

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	IIIa
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tensão de isolamento nominal (III/3)	160 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	2,5 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	160 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	250 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo	1,5 mm

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

(II/2)	
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	2,5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	2,95 kV
Resistência de passagem R_1	2,1 mΩ
Resistência de passagem R_2	2,4 mΩ
Ciclos de encaixe	25

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	1,39 kV

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso




1787564


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho do diagrama




Recorte de painel

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso

1787564


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Desenho do diagrama



Aplicação do perfil de codificação CP-DMC...

Diagrama




Tipo: DFMC 1,5/...-STF-3,5 com DMCV 1,5/...-G1F-3,5-LR P...THR

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso




1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>



Tipo: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR com DMCV 1,5/...-G1F-3,5-LR P20THR

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-20110128				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	8 A	-	-
C				
	50 V	8 A	-	-
D				
	300 V	8 A	-	-

 Parecer VDE com monitoramento de fabricação ID de certificação: 40038423				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	160 V	8 A	-	-

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P20THR - Conector fixo para placas de circuito impresso



1787564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1787564>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br