

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso



1795640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 11, número de linhas: 1, número de polos: 11, quantidade de conexões: 11, família de artigos: MSTB 2,5/-STF-EX, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5 EX, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
- Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex eb" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
- Permite a conexão de dois condutores

Dados comerciais

Código	1795640
Unidades por embalagem	50 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AACA
Chave de produto	AACAGQ
Página de catálogo	Página 369 (C-1-2013)
GTIN	4046356635844
Peso por unidade (inclusive embalagem)	19,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,939 g
País de origem	DE

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso



1795640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de placas de circuito impresso
Família de produtos	MSTB 2,5/-STF-EX
Linha de produtos	COMBICON Connectors M
Formato	Padrão
Número de pólos	11
Passo	5,08 mm
Número de conexões	11
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	11
Flange de fixação	Flange roscado

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	12 A
Tensão U_N	176 V
Corrente de dimensionamento / Bitola do condutor	12 A/2,5 mm ²

Dados Ex

Certificação Ex

Identificação	0344 [®] II 2GD / Ex eb IIC Gb
Certificação de teste de amostra construtiva EU	KEMA 10ATEX0196 U
Certificado IECEx	IECEx KEM 10.0093U

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Padrão
Sistema de conectores	COMBICON MSTB 2,5 EX
Bitola nominal	2,5 mm ²
Tipo de contato	Soquete

Intertravamento

Tipo de travamento	Travamento parafusado
Flange de fixação	Flange roscado
Torque de aperto	0,3 Nm

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão por rosqueamento com luva de tração
Sentido de conexão Condutor/platina	0 °
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso



1795640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	0,2 mm² ... 1 mm²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	0,25 mm² ... 1 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Pino calibrador a x b / diâmetro	2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm
Comprimento de decapagem	7 mm
Forma de acionamento da cabeça do parafuso	Ranhura longitudinal (L)
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Indicações relativas aos terminais tubulares sem capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------------	--------------------

Indicações relativas aos terminais tubulares com capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------------	--------------------

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	galvanizada a quente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 µm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 µm Sn)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C


MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso



1795640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	5,08 mm
Largura [w]	65,89 mm
Altura [h]	15 mm
Comprimento [l]	18,3 mm

Montagem

Torque de aperto	0,3 Nm
------------------	--------

Avisos

Instrução para funcionamento	Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga.
------------------------------	--

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Temperatura ambiente (operação)	-60 °C ... 110 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso



1795640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

	ATEX ID de certificação: KEMA 10ATEX0196 U			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	176 V	12 A	-	0,2 - 2,5

	IECEx ID de certificação: IECEx KEM 10.0093U			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	176 V	12 A	-	0,2 - 2,5

	CCC ID de certificação: 2021122313114375			

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso



1795640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTB 2,5/11-STF-5,08 EX - Conector para placa de circuito impresso



1795640

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1795640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br