

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 4 mm², cor: verde, corrente nominal: 20 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 7, número de linhas: 1, número de polos: 7, quantidade de conexões: 7, família de artigos: PC 4/..-G, passo: 7,62 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, sistema de conexão: COMBICON PC 4, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Flange de fixação: acessórios Código 1827570

Suas vantagens

- O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
- Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
- Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
- Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso

Dados comerciais

Código	1804849
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AADS
Chave de produto	AADSAA
GTIN	4017918046286
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12,69 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	12,66 g
País de origem	DE

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector fixo para placas de circuito impresso
Família de produtos	PC 4/..-G
Linha de produtos	COMBICON Connectors L
Formato	Padrão
Número de pólos	7
Passo	7,62 mm
Número de conexões	7
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	7
Flange de fixação	sem
Layout de pinos	Pinagem linear
Quantidade de pinos de solda por potencial	2

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	20 A
Tensão U_N	630 V
Resistência de contato	0,5 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	400 V
Tensão de teste (III/3)	6 kV
Tensão de teste (III / 2)	630 V
Tensão de teste (III/2)	6 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	630 V
Tensão de teste (II/2)	6 kV

Montagem

Tipo de montagem	Solda por onda
Layout de pinos	Pinagem linear

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 μm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada intermédia)	Níquel (2 - 5 μm Ni)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 μm Sn)

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Superfície metálica da área de solda (camada intermédia)	Níquel (2 - 5 µm Ni)
--	----------------------

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Avisos

Instrução para funcionamento	Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga.
------------------------------	--

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	7,62 mm
Largura [w]	53,32 mm
Altura [h]	19,25 mm
Comprimento [l]	29 mm
Altura de montagem	14,25 mm
Comprimento do pino de solda [P]	5 mm
Medidas do pino	1 x 0,8 mm

Design de placa de circuito impresso

Diâmetro do furo de sondagem	1,3 mm
------------------------------	--------

Ensaio mecânicos

Inspeção visual

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção dimensional

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
------------------------	--------------------------

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Resultado	Aprovado no teste
Resistência das inscrições	
Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste
Polarização e codificação	
Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste
Suporte de contato em utilização	
Especificação de teste	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Suporte de contato em utilização Requisito >20 N	Aprovado no teste
Forças de encaixe e remoção	
Resultado	Aprovado no teste
Número de ciclos	50
Força de inserção por polo aprox.	8 N
Força de tração por polo aprox.	5 N

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos verificado	12

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	400 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	6 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	5,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	5,5 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	630 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	6 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	5,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	5,5 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	630 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	6 kV

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	5,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	5,5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	7,3 kV
Resistência de passagem R_1	0,5 mΩ
Resistência de passagem R_2	0,6 mΩ
Ciclos de encaixe	50

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	3,31 kV

Choques

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semi-seno
Aceleração	30g
Duração do choque	18 ms
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Desenhos



Tipo: PC 4/...-STF-7,62 com PC 4/...-G-7,62 e BF-PC 4




Tipo: PC 4/...-ST-7,62 com PC 4/...-G-7,62

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>



Tipo: PC 5/...-ST1-7,62 com PC 4/...-G-7,62
Bitola do condutor: 4 mm²




Tipo: PC 5/...-ST1-7,62 com PC 4/...-G-7,62
Bitola do condutor: 6 mm²

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>



Tipo: PC 5/...-STF1-7,62 com PC 4/...-G-7,62 e BF-PC 4
Bitola de condutor: 4 mm²




Tipo: PC 5/...-STF1-7,62 com PC 4/...-G-7,62 e BF-PC 4
Bitola de condutor: 6 mm²

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso




1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>



Tipo: PC 5/...-ST2-7,62 com PC 4/...-G-7,62

Bitola do condutor: 4 mm²



Tipo: PC 5/...-ST2-7,62 com PC 4/...-G-7,62

Bitola do condutor: 6 mm²


PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

 CSA ID de certificação: 13631				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	20 A	-	-
C				
	300 V	20 A	-	-

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19920722				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	30 A	-	-
C				
	300 V	30 A	-	-

 DNV GL ID de certificação: TAE00001EZ				
---	--	--	--	--

 LR ID de certificação: LR21308805TA				
---	--	--	--	--

 BV ID de certificação: 35433/C0 BV				
--	--	--	--	--

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PC 4/ 7-G-7,62 - Conector fixo para placas de circuito impresso



1804849

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1804849>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br