


# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector para passagem, bitola nominal: 4 mm<sup>2</sup>, cor: verde, corrente nominal: 20 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: DFK-PC 4/..-GF, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Montagem direta, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON PC 4, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

## Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- Permite a conexão de dois condutores
- Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
- As paredes laterais flexíveis permitem uma cômoda montagem na parede previamente conectada a partir do interior

## Dados comerciais

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Código                                 | 1840586               |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade            |
| Chave comercial                        | AADW                  |
| Chave de produto                       | AADWCA                |
| Página de catálogo                     | Página 518 (C-1-2013) |
| GTIN                                   | 4017918111731         |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,45 g               |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,274 g              |
| País de origem                         | PL                    |

# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Tipo de produto                            | Conector para passagem |
| Família de produtos                        | DFK-PC 4/...-GF        |
| Linha de produtos                          | COMBICON Connectors L  |
| Formato                                    | Header de passagem     |
| Número de pólos                            | 5                      |
| Passo                                      | 7,62 mm                |
| Número de conexões                         | 5                      |
| Número de linhas                           | 1                      |
| Quantidade de potenciais                   | 5                      |
| Flange de fixação                          | Flange rosqueado       |
| Quantidade de pinos de solda por potencial | 1                      |

### Características elétricas

#### Propriedades

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Corrente nominal $I_N$            | 20 A   |
| Tensão $U_N$                      | 630 V  |
| Resistência de passagem           | 0,4 mΩ |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 400 V  |
| Tensão de teste (III/3)           | 6 kV   |
| Tensão de teste (III / 2)         | 630 V  |
| Tensão de teste (III/2)           | 6 kV   |
| Tensão de dimensionamento (II/2)  | 1000 V |
| Tensão de teste (II/2)            | 6 kV   |

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Formato               | Header de passagem |
| Sistema de conectores | COMBICON PC 4      |
| Bitola nominal        | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Tipo de contato       | Pino               |

#### Intertravamento

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo de travamento | Travamento parafusado |
| Flange de fixação  | Flange rosqueado      |

#### Conexão de condutores

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de conexão                                          | Conexão por rosqueamento com luva de tração |
| Sentido de conexão do condutor para o sentido de encaixe | 0 °                                         |
| Bitola do condutor, fixa                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Bitola do condutor, flexível                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |

# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bitola do condutor AWG                                                                   | 24 ... 10                |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante                       | 0,25 mm² ... 4 mm²       |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante                       | 0,25 mm² ... 4 mm²       |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos                                                   | 0,2 mm² ... 2,5 mm²      |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis                                               | 0,2 mm² ... 2,5 mm²      |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico               | 0,2 mm² ... 1,5 mm²      |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm²      |
| Pino calibrador a x b / diâmetro                                                         | 3,6 mm x 3,1 mm / 3,0 mm |
| Comprimento de decapagem                                                                 | 7 mm                     |
| Forma de acionamento da cabeça do parafuso                                               | Ranhura longitudinal (L) |
| Torque de aperto                                                                         | 0,5 Nm ... 0,6 Nm        |

## Montagem

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de montagem | Montagem direta |
|------------------|-----------------|

## Dados de material

### Dados de material - contato

|                                                                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material de contato                                             | Liga de Cu                                                                |
| Condições da superfície                                         | galvanizada a quente                                                      |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (5 - 7 µm Sn)                                                     |
| Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)    | Estanho (5 - 7 µm Sn)                                                     |

### Dados de material - caixa

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cor (Caixa)                                                                | verde (6021) |
| Material isolante                                                          | PA           |
| Grupo de material isolante                                                 | I            |
| CTI conforme IEC 60112                                                     | 600          |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94                                   | V0           |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850          |
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13    | 775          |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2           | 125 °C       |

## Avisos

|                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrução para funcionamento | Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

## Medidas

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas |  |
| Passo              | 7,62 mm                                                                            |
| Largura [w]        | 59,72 mm                                                                           |
| Altura [h]         | 30,5 mm                                                                            |
| Comprimento [l]    | 32 mm                                                                              |
| Altura de montagem | 30,5 mm                                                                            |

## Ensaio mecânicos

### Teste de danos dos condutores e afrouxamento

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado              | Aprovado no teste                   |

### Teste de tração

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste                                                             | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12     |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm <sup>2</sup> / rígido / > 10 N   |
|                                                                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> / flexível / > 10 N |
|                                                                                    | 4 mm <sup>2</sup> / rígido / > 60 N     |
|                                                                                    | 4 mm <sup>2</sup> / flexível / > 60 N   |

### Forças de encaixe e remoção

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Resultado                         | Aprovado no teste |
| Número de ciclos                  | 25                |
| Força de inserção por polo aprox. | 8 N               |
| Força de tração por polo aprox.   | 6 N               |

### Teste de torque

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
|------------------------|-------------------------------------|

### Resistência das inscrições

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado              | Aprovado no teste         |

### Polarização e codificação

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN IEC 60512-7:1994-05 (requisito de irreversibilidade) |
| Resultado              | Aprovado no teste                                        |

### Inspeção visual

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado              | Aprovado no teste        |

# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

## Inspeção dimensional

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado              | Aprovado no teste        |

## Ensaio elétrico

### Teste térmico | Grupo de teste C

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Especificação de teste     | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos verificado | 12                       |

### Resistência de isolamento

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Especificação de teste                        | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | $10^{12} \Omega$         |

### Distâncias de isolamento e fuga |

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Especificação de teste                                              | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo de material isolante                                          | I                                   |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))         | CTI 600                             |
| Tensão de isolamento nominal (III/3)                                | 400 V                               |
| Tensão de impulso nominal (III/3)                                   | 6 kV                                |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 5,5 mm                              |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3)                           | 5,5 mm                              |
| Tensão de isolamento nominal (III/2)                                | 630 V                               |
| Tensão de impulso nominal (III/2)                                   | 6 kV                                |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 5,5 mm                              |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2)                           | 5,5 mm                              |
| Tensão de isolamento nominal (II/2)                                 | 1000 V                              |
| Tensão de impulso nominal (II/2)                                    | 6 kV                                |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)  | 5,5 mm                              |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2)                            | 5,5 mm                              |

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Teste de vibração

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Especificação de teste    | DIN EN 60068-2-6:1996-05    |
| Frequência                | 10 - 150 - 10 Hz            |
| Velocidade Sweep          | 1 oitava/min                |
| Amplitude                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleração                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)     |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h                       |
| Sentidos de teste         | Eixo X, Y e Z               |

### Teste de vida útil

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Especificação de teste | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
|------------------------|-------------------------|

# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 7,3 kV         |
| Resistência de passagem $R_1$                | 0,4 m $\Omega$ |
| Resistência de passagem $R_2$                | 0,6 m $\Omega$ |
| Ciclos de encaixe                            | 25             |

## Teste climático

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Especificação de teste      | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Estresse por corrosão       | Ciclo KFW 0,2 S/1       |
| Estresse por calor          | 100 °C/168 h            |
| Tensão alternada suportável | 3,31 kV                 |

## Condições ambientais


|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (operação)                   | -40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)   | -40 °C ... 70 °C                                            |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                               |
| Temperatura ambiente (montagem)                   | -5 °C ... 100 °C                                            |

## Especificações de embalagem

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
|-------------------|-----------------------------|

## Desenhos

Desenho de medidas



Medida d de acordo com a espessura da parede (W) em mm: W=1: d=21,4


W=2: d=21,9

W=3: d=22,5

W=4: d=23,1

W=5: d=23,7

Diagrama



Tipo: PC 4/...-STF-7,62 com DFK-PC 4/...-GF-7,62

# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

| CSA<br>ID de certificação: 13631 |                      |                        |            |                      |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                  | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                       | 300 V                | 20 A                   | 28 - 10    | -                    |
|                                  |                      |                        |            |                      |
| Usegroup C                       | 300 V                | 20 A                   | 28 - 10    | -                    |
|                                  |                      |                        |            |                      |

| cULus Recognized<br>ID de certificação: E60425-19920722 |                      |                        |            |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                         | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                              | 300 V                | 35 A                   | 30 - 10    | -                    |
|                                                         |                      |                        |            |                      |
| Usegroup C                                              | 300 V                | 35 A                   | 30 - 10    | -                    |
|                                                         |                      |                        |            |                      |
| Usegroup D                                              | 600 V                | 5 A                    | 30 - 10    | -                    |
|                                                         |                      |                        |            |                      |

| DNV GL<br>ID de certificação: TAE00001EZ |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------------|--|--|--|--|

| LR<br>ID de certificação: LR21308805TA |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------|--|--|--|--|



# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 - Conector para passagem



1840586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1840586>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim  |
| isenções tanto quanto conhecido              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                    | acb40715-26aa-4e36-be44-221bfb3baa3c |

### EF3.0 Mudanças climáticas

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,189 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)