

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso



1869787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, bitola nominal: 2,5 mm², quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos por linha: 3, família de artigos: MK3DSH 3-EX, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex eb" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
- O formato alto permite a conexão dos condutores em placas de circuito impresso encapsuladas
- A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
- A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
- O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos

Dados comerciais

Código	1869787
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AAMF
Chave de produto	AAMFKJ
GTIN	4017918266677
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,53 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,629 g
País de origem	CN

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso



1869787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Borne de placa de circuito impresso
Família de produtos	MK3DSH 3-EX
Linha de produtos	COMBICON Terminals M
Formato	Borne de circuito impresso alinhável
Número de pólos	3
Passo	5,08 mm
Número de conexões	3
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	3
Layout de pinos	Pinagem linear
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	20 A
Tensão U_N	176 V
Corrente de dimensionamento / Bitola do condutor	20 A/2,5 mm ²

Dados Ex

Certificação Ex

Identificação	0344 ^{Ex} II 2GD / Ex eb IIC Gb
Certificação de teste de amostra construtiva EU	KEMA 01ATEX2130 U
Certificado IECEx	IECEx KEM 07.0019 U

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Borne de circuito impresso alinhável
Bitola nominal	2,5 mm ²

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão por rosqueamento com luva de tração
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso



1869787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	0,25 mm² ... 0,75 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Comprimento de decapagem	7 mm
Forma de acionamento da cabeça do parafuso	Ranhura longitudinal (L)
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Montagem

Tipo de montagem	Solda por onda
Layout de pinos	Pinagem linear

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 µm Sn)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 µm Sn)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Avisos

Indicação sobre a aplicação	Para a conexão segura de condutores sempre deve ser respeitado um torque de aperto definido. Especialmente com bornes de placa de circuito impresso de dois e três polos, o pino de solda individual por cada ponto de contato não consegue absorver isto. Por isso, os bornes precisam ser apoiados na conexão de condutores (fixados com a mão, suporte na caixa).
-----------------------------	--


Medidas

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso



1869787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

Desenho de medidas	
Passo	5,08 mm
Largura [w]	15,24 mm
Altura [h]	49,8 mm
Comprimento [l]	12,1 mm
Altura de montagem	44,8 mm
Comprimento do pino de solda [P]	5 mm
Medidas do pino	0,9 x 0,9 mm

Design de placa de circuito impresso

Diâmetro do furo de sondagem	1,3 mm
------------------------------	--------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-50 °C ... 110 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso

1869787


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

Desenhos

Desenho de medidas



Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso



1869787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>



ATEX

ID de certificação: KEMA 01ATEX2130 U



IECEx

ID de certificação: IECEx KEM 07.0019 U

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso



1869787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MK3DSH 3/ 3-5,08-EX - Borne de placa de circuito impresso



1869787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1869787>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br