

# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm<sup>2</sup>, número de linhas: 3, número de polos por linha: 2, família de artigos: MK3DS 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: bege, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

## Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- Permite a conexão de dois condutores
- A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
- A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
- O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1889152       |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | AAMF          |
| Chave de produto                       | AAMFKL        |
| GTIN                                   | 4017918346324 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 16,266 g      |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 15,419 g      |
| País de origem                         | CN            |

# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de produto                            | Borne de placa de circuito impresso  |
| Família de produtos                        | MK3DS 3                              |
| Linha de produtos                          | COMBICON Terminals M                 |
| Formato                                    | Borne de circuito impresso alinhável |
| Número de pólos                            | 2                                    |
| Passo                                      | 5,08 mm                              |
| Número de linhas                           | 3                                    |
| Layout de pinos                            | Pinagem linear                       |
| Quantidade de pinos de solda por potencial | 1                                    |

### Características elétricas

#### Propriedades

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Corrente nominal $I_N$            | 17,5 A |
| Tensão $U_N$                      | 400 V  |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 250 V  |
| Tensão de teste (III/3)           | 4 kV   |
| Tensão de teste (III / 2)         | 400 V  |
| Tensão de teste (III/2)           | 4 kV   |
| Tensão de dimensionamento (II/2)  | 630 V  |
| Tensão de teste (II/2)            | 4 kV   |

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Formato        | Borne de circuito impresso alinhável |
| Bitola nominal | 2,5 mm <sup>2</sup>                  |

#### Conexão de condutores

|                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de conexão                                                                          | Conexão por rosqueamento com luva de tração   |
| Bitola do condutor, fixa                                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>     |
| Bitola do condutor, flexível                                                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Bitola do condutor AWG                                                                   | 24 ... 12                                     |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante                       | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante                       | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis                                               | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico               | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>   |

# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Comprimento de decapagem                   | 7 mm                     |
| Forma de acionamento da cabeça do parafuso | Ranhura longitudinal (L) |
| Torque de aperto                           | 0,5 Nm ... 0,6 Nm        |

## Montagem

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo de montagem | Solda por onda |
| Layout de pinos  | Pinagem linear |

## Dados de material


### Dados de material - contato

|                                                                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material de contato                                             | Liga de Cu                                                                |
| Condições da superfície                                         | estanhado galvanicamente                                                  |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 $\mu$ m Sn)                                                |
| Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)      | Estanho (4 - 8 $\mu$ m Sn)                                                |

### Dados de material - caixa

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cor (Caixa)                                                                | bege (7032) |
| Material isolante                                                          | PA          |
| Grupo de material isolante                                                 | I           |
| CTI conforme IEC 60112                                                     | 600         |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94                                   | V0          |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850         |
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13    | 775         |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2           | 125 °C      |

## Medidas

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas               |  |
| Passo                            | 5,08 mm                                                                              |
| Largura [w]                      | 12,7 mm                                                                              |
| Altura [h]                       | 49,8 mm                                                                              |
| Comprimento [l]                  | 33,6 mm                                                                              |
| Altura de montagem               | 44,8 mm                                                                              |
| Comprimento do pino de solda [P] | 5 mm                                                                                 |
| Medidas do pino                  | 0,9 x 0,9 mm                                                                         |

# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

## Design de placa de circuito impresso

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Diâmetro do furo de sondagem | 1,3 mm |
|------------------------------|--------|

## Ensaaios mecânicos

### Teste de danos dos condutores e afrouxamento

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Resultado              | Aprovado no teste                       |

### Teste de tração

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste                                                             | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm <sup>2</sup> / rígido / > 10 N   |
|                                                                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> / flexível / > 10 N |
|                                                                                    | 4 mm <sup>2</sup> / rígido / > 60 N     |
|                                                                                    | 2,5 mm <sup>2</sup> / flexível / > 50 N |

### Teste de torque

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
|------------------------|-----------------------------------------|

## Ensaaios elétricos

### Teste de elevação de temperatura

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste                   | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K          |

### Resistência de isolamento

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste                        | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | 10 <sup>9</sup> Ω                       |

### Distâncias de isolamento e fuga |

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Especificação de teste                                              | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo de material isolante                                          | I                                   |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))         | CTI 600                             |
| Tensão de isolamento nominal (III/3)                                | 250 V                               |
| Tensão de impulso nominal (III/3)                                   | 4 kV                                |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm                                |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3)                           | 3,2 mm                              |
| Tensão de isolamento nominal (III/2)                                | 400 V                               |
| Tensão de impulso nominal (III/2)                                   | 4 kV                                |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm                                |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2)                           | 3 mm                                |
| Tensão de isolamento nominal (II/2)                                 | 630 V                               |
| Tensão de impulso nominal (II/2)                                    | 4 kV                                |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)  | 3 mm                                |

# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
|------------------------------------------|--------|

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Teste de vibração

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Especificação de teste    | DIN EN 60068-2-6:1996-05    |
| Frequência                | 10 - 150 - 10 Hz            |
| Velocidade Sweep          | 1 oitava/min                |
| Amplitude                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleração                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)     |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h                       |
| Sentidos de teste         | Eixo X, Y e Z               |

### Teste de fio incandescente

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Temperatura            | 850 °C                                  |
| Período de exposição   | 5 s                                     |

### Condições ambientais

|                                                   |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (operação)                   | -40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)   | -40 °C ... 70 °C                                                                                        |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                           |
| Temperatura ambiente (montagem)                   | -5 °C ... 100 °C                                                                                        |

## Especificações de embalagem

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
|-------------------|-----------------------------|


# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso

1889152


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

## Desenhos

Desenho de medidas



Diagrama



Tipo: MK3DS 3/2 e MK3DS 3/3

Teste baseado na DIN EN 60512-5-2:2003-01

Fator de redução = 1

Número de pólos: 5


# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

|  <b>CSA</b><br>ID de certificação: 13631 |                      |                        |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                           | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                | 300 V                | 10 A                   | 28 - 12    | -                    |
|                                                                                                                           |                      |                        |            |                      |
| Usegroup D                                                                                                                | 300 V                | 10 A                   | 28 - 12    | -                    |
|                                                                                                                           |                      |                        |            |                      |

|  <b>Autorização de símbolos VDE</b><br>ID de certificação: 40055535 |                      |                        |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                      | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                      | 400 V                | 24 A                   | -          | 0,2 - 4              |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de certificação: E60425-19870326 |                      |                        |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                                         | 125 V                | 20 A                   | 30 - 12    | -                    |
| Conexão a parafuso                                                                                                                                 |                      |                        |            |                      |
| 2 condutores com bitola igual                                                                                                                      |                      |                        |            |                      |
| Usegroup D                                                                                                                                         | 300 V                | 10 A                   | 30 - 12    | -                    |
| Conexão a parafuso                                                                                                                                 |                      |                        |            |                      |
| 2 condutores com bitola igual                                                                                                                      |                      |                        |            |                      |

# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MK3DS 3/ 2-5,08 BEIGE - Borne de placa de circuito impresso



1889152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1889152>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)