


FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 20, número de linhas: 1, número de polos: 20, quantidade de conexões: 20, família de artigos: FKCT 2,5/...-ST, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- Conexão push-in rápida e sem ferramenta
- A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
- Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
- Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
- Combinável com família MSTB 2,5

Dados comerciais

Código	1902291
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AACF
Chave de produto	AACFBI
Página de catálogo	Página 139 (CC-2005)
GTIN	4017918187194
Peso por unidade (inclusive embalagem)	35,551 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	34,405 g
País de origem	DE

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de placas de circuito impresso
Família de produtos	FKCT 2,5/..-ST
Linha de produtos	COMBICON Connectors M
Formato	Padrão
Número de pólos	20
Passo	5,08 mm
Número de conexões	20
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	20
Flange de fixação	sem

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	12 A
Tensão U_N	320 V
Resistência de passagem	1,3 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	320 V
Tensão de teste (III/3)	4 kV
Tensão de teste (III / 2)	320 V
Tensão de teste (III/2)	4 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	630 V
Tensão de teste (II/2)	4 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Padrão
Sistema de conectores	COMBICON MSTB 2,5
Bitola nominal	2,5 mm²
Tipo de contato	Soquete

Intertravamento

Tipo de travamento	sem
Flange de fixação	sem

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão push-in por mola
Sentido de conexão Condutor/platina	0 °
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Pino calibrador a x b / diâmetro	2,8 mm x 2,0 mm / 2,3 mm
Comprimento de decapagem	10 mm

Indicações relativas aos terminais tubulares sem capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------------	--------------------

Indicações relativas aos terminais tubulares com capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------------	--------------------

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	galvanizada a quente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Dados de material - elemento de comutação

Cor (Elemento de acionamento)	laranja (2003)
Material isolante	PBT
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0


FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	5,08 mm
Largura [w]	101,7 mm
Altura [h]	15 mm
Comprimento [l]	25,6 mm

Avisos

Instrução para funcionamento	Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga.
------------------------------	--

Ensaaios mecânicos

Conexão de condutores		
Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12	
Resultado	Aprovado no teste	

Teste de danos dos condutores e afrouxamento		
Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12	
Resultado	Aprovado no teste	

Múltiplas conexões e desconexões		
Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12	
Resultado	Aprovado no teste	

Teste de tração		
Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12	
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real	0,2 mm ² / rígido / > 10 N	
	0,2 mm ² / flexível / > 10 N	
	2,5 mm ² / rígido / > 50 N	
	2,5 mm ² / flexível / > 50 N	

Forças de encaixe e remoção		
Especificação de teste	DIN EN 60512-13-2:2006-11	
Resultado	Aprovado no teste	
Número de ciclos	25	
Força de inserção por polo aprox.	8 N	
Força de tração por polo aprox.	6 N	

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Resistência das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste

Polarização e codificação

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção visual

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Inspeção dimensional

Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	4,8 kV
Resistência de passagem R_1	1,3 mΩ
Resistência de passagem R_2	1,1 mΩ
Ciclos de encaixe	25
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	2,21 kV

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
---------------------------------	------------------

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos verificado	20

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	320 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	4 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	320 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	3 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	630 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	3 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	3,2 mm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso




1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Desenhos



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MSTB 2,5/...-G-5,08




Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MDSTB 2,5/...-G-5,08

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso




1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MDSTBA 2,5/...-G-5,08



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MDSTBV 2,5/...-G-5,08


FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagrama




Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MDSTBW 2,5/...-G-5,08

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso




1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com SMSTB 2,5/...-G-5,08




Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com SMSTBA 2,5/...-G-5,08

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso




1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com CC 2,5/...-G-5,08 P...THR



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR


FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagrama




Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MDSTBV 2,5/...-G1-5,08

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso




1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com CCV 2,5/...-G-5,08 P...THR




Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MSTBV 2,5/...-G-5,08

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso




1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MSTBW 2,5/...-G-5,08



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com MSTBA 2,5/...-G-5,08


FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com DFK-MSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 com DFK-MSTB 2,5/...-G-5,08

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19931011				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	26 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40050694				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	250 V	12 A	-	0,2 - 2,5

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FKCT 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impresso



1902291

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1902291>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br