

FBSK 10-10 - Jumper

1928437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928437>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ponte, totalmente isolante, passo 10 mm, 10 polos

Dados comerciais

Código	1928437
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AARZ
Chave de produto	AARZFE
GTIN	4017918613792
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,41 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,396 g
País de origem	PL

FBSK 10-10 - Jumper

1928437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928437>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ponte
Família de produtos	FBSK
Linha de produtos	COMBICON Terminals Special
Número de pólos	10
Passo	10 mm
Número de conexões	10
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	10

Medidas

Passo	10 mm
-------	-------

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	vermelho (3001)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Conectores

Conexão 1

Material isolante	PA
CTI conforme IEC 60112	600

FBSK 10-10 - Jumper

1928437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928437>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-15.0	Brucke
ECLASS-15.0	Brucke

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSK 10-10 - Jumper

1928437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928437>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,143 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br