


FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso



1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, tensão de teste (III/2): 250 V, bitola nominal: 0,5 mm², quantidade de potenciais: 16, número de linhas: 1, número de polos por linha: 16, família de artigos: FK-MPT 0,5/...-H, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 4 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- Conexão push-in rápida e sem ferramenta
- A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
- Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
- Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
- Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível

Dados comerciais

Código	1928903
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AAKB
Chave de produto	AAKBCA
GTIN	4017918591359
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,327 g
País de origem	IN

FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso



1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Borne de placa de circuito impresso
Família de produtos	FK-MPT 0,5/...-H
Linha de produtos	COMBICON Terminals XS
Formato	Bloco de bornes de circuito impresso
Número de pólos	16
Passo	3,5 mm
Número de conexões	32
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	16
Layout de pinos	Pinagem linear
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	4 A
Tensão U_N	250 V
Tensão de dimensionamento (III/3)	160 V
Tensão de teste (III/3)	2,5 kV
Tensão de teste (III / 2)	250 V
Tensão de teste (III/2)	2,5 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	250 V
Tensão de teste (II/2)	2,5 kV

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão push-in por mola
Bitola do condutor, fixa	0,12 mm ² ... 0,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 20
Comprimento de decapagem	6,5 mm

Montagem

Tipo de montagem	Solda por onda
Layout de pinos	Pinagem linear

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Aço/cobre

FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso



1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 μm Sn)
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada intermédia)	Cobre (2 - 3 μm Cu)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 μm Sn)
Superfície metálica da área de solda (camada intermédia)	Cobre (2 - 3 μm Cu)


Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PBT
Grupo de material isolante	IIIa
CTI conforme IEC 60112	225
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Dados de material - elemento de comutação

Cor (Elemento de acionamento)	laranja (2003)
-------------------------------	----------------

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	3,5 mm
Largura [w]	56,5 mm
Altura [h]	12,5 mm
Comprimento [l]	9,5 mm
Altura de montagem	8,5 mm
Comprimento do pino de solda [P]	4 mm
Medidas do pino	1 mm

Design de placa de circuito impresso

Distância de pinos	3,5 mm
Diâmetro do furo de sondagem	1,2 mm

Ensaio elétricos

Distâncias de isolamento e fuga |

Grupo de material isolante	IIIa
Tensão de isolamento nominal (III/3)	160 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	2,5 kV
Tensão de isolamento nominal (III/2)	250 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	2,5 kV
Tensão de isolamento nominal (II/2)	250 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	2,5 kV

FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso



1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso

1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Desenhos

Desenho de medidas



Diagrama





Diagrama derating para número de pólos 5; fator de redução=0,8

FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso

1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso



1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19991118				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B	300 V	4 A	28 - 20	-
D	300 V	4 A	28 - 20	-

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40055523				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine	250 V	4 A	-	0,2 - 0,5

FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso



1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FK-MPT 0,5/16-3,5-H - Borne de placa de circuito impresso



1928903

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1928903>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br