


# MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - Conector fixo para placas de circuito impresso



1965856

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1965856>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm<sup>2</sup>, cor: marrom acinzentado, corrente nominal: 12 A, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: MSTBW 2,5/-G, passo: 5 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

## Suas vantagens

- Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
- O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
- Os separadores possibilitam a limpeza ou o encapsulamento da placa de circuito impresso

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1965856       |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | AACS          |
| Chave de produto                       | AACSGL        |
| GTIN                                   | 4017918910808 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,833 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,556 g       |
| País de origem                         | DE            |

# MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - Conector fixo para placas de circuito impresso



1965856

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1965856>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de produto                            | Conector fixo para placas de circuito impresso |
| Família de produtos                        | MSTBW 2,5/..-G                                 |
| Linha de produtos                          | COMBICON Connectors M                          |
| Número de pólos                            | 4                                              |
| Passo                                      | 5 mm                                           |
| Número de conexões                         | 4                                              |
| Número de linhas                           | 1                                              |
| Quantidade de potenciais                   | 4                                              |
| Flange de fixação                          | sem                                            |
| Layout de pinos                            | Pinagem linear                                 |
| Quantidade de pinos de solda por potencial | 1                                              |

### Características elétricas

#### Propriedades

|                        |      |
|------------------------|------|
| Corrente nominal $I_N$ | 12 A |
|------------------------|------|

### Montagem

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo de montagem | Solda por onda |
| Layout de pinos  | Pinagem linear |

### Dados de material

#### Dados de material - contato

|                                                              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                         | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material de contato                                          | Liga de Cu                                                                |
| Condições da superfície                                      | estanhado galvanicamente                                                  |
| Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (5 - 7 $\mu\text{m}$ Sn)                                          |
| Superfície metálica da área de contato (camada intermédia)   | Níquel (2 - 3 $\mu\text{m}$ Ni)                                           |
| Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)   | Estanho (5 - 7 $\mu\text{m}$ Sn)                                          |
| Superfície metálica da área de solda (camada intermédia)     | Níquel (2 - 3 $\mu\text{m}$ Ni)                                           |

#### Dados de material - caixa

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cor (Caixa)                                                                | marrom acinzentado (8019) |
| Material isolante                                                          | PA                        |
| Grupo de material isolante                                                 | I                         |
| CTI conforme IEC 60112                                                     | 600                       |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94                                   | V0                        |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850                       |

# MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - Conector fixo para placas de circuito impresso



1965856

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1965856>

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775    |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2        | 125 °C |

## Avisos

|                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrução para funcionamento | Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Medidas

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas               |  |
| Passo                            | 5 mm                                                                                |
| Largura [w]                      | 20 mm                                                                               |
| Altura [h]                       | 15,95 mm                                                                            |
| Comprimento [l]                  | 12 mm                                                                               |
| Altura de montagem               | 12,45 mm                                                                            |
| Comprimento do pino de solda [P] | 3,5 mm                                                                              |
| Medidas do pino                  | 11 mm                                                                               |

## Design de placa de circuito impresso

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Diâmetro do furo de sondagem | 1,4 mm |
|------------------------------|--------|

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (operação)                   | -40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)   | -40 °C ... 70 °C                                            |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                               |
| Temperatura ambiente (montagem)                   | -5 °C ... 100 °C                                            |

## Especificações de embalagem

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
|-------------------|-----------------------------|

# MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - Conector fixo para placas de circuito impresso



1965856

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1965856>

## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1965856>

|  <b>CSA</b><br>ID de certificação: 13631-2585951 |                      |                        |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                   | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                        |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                                   | 300 V                | 15 A                   | -          | -                    |
| Usegroup D                                                                                                                        |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                                   | 300 V                | 10 A                   | -          | -                    |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de certificação: E60425-19931011 |                      |                        |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                                       |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                                                  | 300 V                | 15 A                   | -          | -                    |
| Usegroup D                                                                                                                                       |                      |                        |            |                      |
|                                                                                                                                                  | 300 V                | 10 A                   | -          | -                    |

|  <b>Autorização de símbolos VDE</b><br>ID de certificação: 40050648 |                      |                        |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                        | Tensão nominal $U_N$ | Corrente nominal $I_N$ | Bitola AWG | Bitola $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                        | 250 V                | 12 A                   | -          | -                    |

# MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - Conector fixo para placas de circuito impresso



1965856

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1965856>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - Conector fixo para placas de circuito impresso



1965856

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1965856>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Mudanças climáticas

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,038 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)