


PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 250 V, bitola nominal: 1,5 mm², quantidade de potenciais: 13, número de linhas: 1, número de polos por linha: 13, família de artigos: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. Pernas de soldadura na parte dianteira, um passo

Suas vantagens

- Conexão push-in rápida e sem ferramenta
- A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
- A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso

Dados comerciais

Código	1985072
Unidades por embalagem	60 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AALB
Chave de produto	AALBDA
GTIN	4017918922153
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,75 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,117 g
País de origem	CN

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Borne de placa de circuito impresso
Família de produtos	PTSA 1,5
Linha de produtos	COMBICON Terminals S
Formato	Bloco de bornes de circuito impresso
Número de pólos	13
Passo	3,5 mm
Número de conexões	13
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	13
Layout de pinos	Pinagem linear
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	250 V
Tensão de dimensionamento (III/3)	200 V
Tensão de teste (III/3)	2,5 kV
Tensão de teste (III / 2)	250 V
Tensão de teste (III/2)	2,5 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	400 V
Tensão de teste (II/2)	2,5 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Bloco de bornes de circuito impresso
Bitola nominal	1,5 mm ²

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão push-in por mola
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 16
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm ² ... 1 mm ²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Comprimento de decapagem	9 mm

Montagem

Tipo de montagem	Solda por onda
------------------	----------------

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Layout de pinos	Pinagem linear
-----------------	----------------

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	galvanizada a quente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 μ m Sn)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 μ m Sn)


Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Dados de material - elemento de comutação

Cor (Elemento de acionamento)	verde (6021)
-------------------------------	--------------

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	3,5 mm
Largura [w]	47 mm
Altura [h]	16,7 mm
Comprimento [l]	12 mm
Altura de montagem	13,1 mm
Comprimento do pino de solda [P]	3,5 mm
Medidas do pino	0,4 x 0,75 mm

Design de placa de circuito impresso

Distância de pinos	3,5 mm
Diâmetro do furo de sondagem	1 mm

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Ensaio mecânicos

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Teste de tração

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real	0,2 mm ² / rígido / > 10 N
	0,2 mm ² / flexível / > 10 N
	1,5 mm ² / rígido / > 40 N
	1,5 mm ² / flexível / > 40 N

Ensaio elétricos

Teste de elevação de temperatura

Especificação de teste	IEC 60947-7-4:2013-08
Demanda Teste de elevação de temperatura	A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior.

Resistência de corrente de curto prazo

Especificação de teste	IEC 60947-7-4:2013-08
------------------------	-----------------------

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	200 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	2,5 mm
Indicação sobre a bitola de conexão	Com condutor conectado 1,5 mm ² (rígido).
Tensão de isolamento nominal (III/2)	250 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	1,5 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	400 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	1,5 mm

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

valor mínimo da distância de fuga (II/2)	2 mm
--	------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de fio incandescente

Especificação de teste	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11
Temperatura	850 °C
Período de exposição	5 s

Envelhecimento

Especificação de teste	IEC 60947-7-4:2013-08
------------------------	-----------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 85 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso

1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>


Desenhos

Desenho de medidas



A ilustração indica o desenho dimensional da variante de 5 pólos

Diagrama




Tipo: PTSA 1,5/...-3,5-F

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso

1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



A ilustração indica o esquema de pinagem com variante de 5 pólos

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-20030527				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
	300 V	5 A	24 - 16	-
D				
	300 V	5 A	24 - 16	-

 Parecer VDE com monitoramento de fabricação ID de certificação: 40018594				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	130 V	2 A	-	0,5 - 0,75

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40057505				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	8 A	-	0,2 - 1,5

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSA 1,5/13-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso



1985072

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1985072>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br