

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm², cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: FK-MCP 1,5/..-ST, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Suas vantagens

- Conexão push-in rápida e sem ferramenta
- A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
- Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
- A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
- Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado

Dados comerciais

Código	1967728
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AABF
Chave de produto	AABFMA
GTIN	4017918921385
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,144 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,783 g
País de origem	DE

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de placas de circuito impresso
Família de produtos	FK-MCP 1,5/...-ST
Linha de produtos	COMBICON Connectors S
Número de pólos	2
Passo	3,5 mm
Número de conexões	2
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	2
Flange de fixação	sem

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	160 V
Resistência de passagem	2 mΩ
Tensão de dimensionamento (III/3)	160 V
Tensão de teste (III/3)	2,5 kV
Tensão de teste (III / 2)	160 V
Tensão de teste (III/2)	2,5 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	320 V
Tensão de teste (II/2)	2,5 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Padrão
Sistema de conectores	COMBICON MC 1,5
Bitola nominal	1,5 mm ²
Tipo de contato	Soquete

Intertravamento

Tipo de travamento	sem
Flange de fixação	sem

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão push-in por mola
Sentido de conexão Condutor/platina	0 °
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 16

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm² ... 0,5 mm²
Pino calibrador a x b / diâmetro	2,4 mm x 1,5 mm / -
Comprimento de decapagem	9 mm

Indicações relativas aos terminais tubulares sem capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
buchas aderentes sem colar isolante, de acordo com DIN 46228-1	Bitola: 0,25 mm²; Comprimento: 7 mm
	Bitola: 0,34 mm²; Comprimento: 7 mm
	Bitola: 0,5 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm
	Bitola: 0,75 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm
	Bitola: 1 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm
	Bitola: 1,5 mm²; Comprimento: 10 mm

Indicações relativas aos terminais tubulares com capa isolante

alicate de crimpagem recomendado	1212034 CRIMPFOX 6
buchas aderentes com colar isolante, de acordo com DIN 46228-4	Bitola: 0,14 mm²; Comprimento: 8 mm
	Bitola: 0,25 mm²; Comprimento: 8 mm
	Bitola: 0,34 mm²; Comprimento: 8 mm
	Bitola: 0,5 mm²; Comprimento: 8 mm ... 10 mm

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	galvanizada a quente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho (4 - 8 µm Sn)

Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	verde (6021)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso




1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Dados de material - elemento de comutação

Cor (Elemento de acionamento)	laranja (2003)
Material isolante	POM
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	3,5 mm
Largura [w]	7,9 mm
Altura [h]	12,4 mm
Comprimento [l]	21 mm

Ensaaios mecânicos

Conexão de condutores

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Múltiplas conexões e desconexões

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Teste de tração

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real	0,14 mm² / rígido / > 10 N
	0,14 mm² / flexível / > 10 N
	1,5 mm² / rígido / > 40 N
	1,5 mm² / flexível / > 40 N

Forças de encaixe e remoção

Especificação de teste	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultado	Aprovado no teste
Número de ciclos	25
Força de inserção por polo aprox.	7 N

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Força de tração por polo aprox.	5 N
Resistência das inscrições	
Especificação de teste	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Aprovado no teste
Polarização e codificação	
Especificação de teste	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Aprovado no teste
Inspeção visual	
Especificação de teste	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Aprovado no teste
Inspeção dimensional	
Especificação de teste	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de vida útil

Especificação de teste	DIN IEC 60512-5:1994-05
Tensão suportável de impulso ao nível do mar	2,95 kV
Resistência de passagem R ₁	2 mΩ
Resistência de passagem R ₂	2,2 mΩ
Ciclos de encaixe	25

Teste climático

Especificação de teste	DIN EN ISO 6988:1997-03
Estresse por corrosão	0,2 dm ³ SO ₂ em 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Estresse por calor	100 °C/168 h
Tensão alternada suportável	1,39 kV

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Temperatura ambiente (montagem)

-5 °C ... 100 °C

Ensaio elétrico

Teste térmico | Grupo de teste C

Especificação de teste

DIN EN 60512-5-1:2003-01

Número de polos verificado

20

Resistência de isolamento

Especificação de teste

DIN EN 60512-3-1:2003-01

Resistência de isolamento de polos adjacentes

$10^{12} \Omega$

Ciclos de temperatura

Especificação de teste

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resultado

Aprovado no teste

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01

Grupo de material isolante

I

Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))

CTI 600

Tensão de isolamento nominal (III/3)

160 V

Tensão de impulso nominal (III/3)

2,5 kV

valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)

1,5 mm

valor mínimo da distância de fuga (III/3)

2 mm

Tensão de isolamento nominal (III/2)

160 V

Tensão de impulso nominal (III/2)

2,5 kV

valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)

1,5 mm

valor mínimo da distância de fuga (III/2)

1,5 mm

Tensão de isolamento nominal (II/2)

320 V

Tensão de impulso nominal (II/2)

2,5 kV

valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)
--

1,5 mm

valor mínimo da distância de fuga (II/2)
--

1,6 mm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem

embalado em caixa de cartão


FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso




1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Desenhos



Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 com MC 1,5/...-G-3,5




Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 com MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso




1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>



Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 com MCD 1,5/...-G3-3,5 P26 THR MAG




Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 com MCO 1,5/...-G1(L/R)-3,5 KMGY

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>



Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 com MCV 1,5/...-G-3,5

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19920306				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
Usegroup B				
	300 V	8 A	28 - 16	-

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40011723	
--	--

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40011723	
---	--

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5 BD:1-2Q - Conector para placa de circuito impresso



1967728

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1967728>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br