

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Peça inferior da caixa



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201500>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, para conector bus 50/40, largura: 39,7 mm, altura: 180,1 mm, profundidade: 137,7 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 50

Suas vantagens

- Montagem sem ferramenta
- Disponível com a largura de construção de 40 mm
- Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
- Variância na tecnologia de conexão
- Montável sobre o trilho de fixação
- Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código	2201500
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHE
Chave de produto	ACHEAA
GTIN	4046356839686
Peso por unidade (inclusive embalagem)	185 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	185 g
País de origem	DE

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Peça inferior da caixa



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201500>

Dados técnicos


Avisos

Instrução de montagem:	Observe a nota para o usuário na área de downloads.
------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de caixa	Caixa para trilho de fixação
Série de caixas	ME PLC
Número de polos máx.	36 (passo: 5 mm)
Abertura para ventilação disponível	sim

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	39,7 mm
Altura	180,1 mm
Profundidade	137,7 mm
Profundidade a partir da borda superior do trilho de fixação	131,1 mm
Profundidade a partir da borda superior do trilho de fixação até ao ponto de contato da parte superior	108 mm

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Dados de material

Cor (Parte inferior da caixa)	cinza claro (RAL 7035)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
CTI conforme IEC 60112	225
Material caixa	PC
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	95 %

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Peça inferior da caixa



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201500>

Dados da placa de circuito impresso

Quantidade de suportes de placa de circuito impresso	1
Tipo de fixação de placa de circuito impresso	Travamento
Área total de placa de circuito impresso	16000 mm²
Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
Tipo de embalagem	Caixa de cartão


ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Peça inferior da caixa

2201500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201500>

Desenhos

Desenho de medidas



ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Peça inferior da caixa



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201500>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Peça inferior da caixa



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br