

SFL (2,8-0,8)F48 - Conector fêmea



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285315>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de mola 19", cor: verde, superfície de contato: Estanho, família de artigos: SFL (2,8-0,8), largura: 95 mm

Dados comerciais

Código	2285315
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AAHH
Chave de produto	AAHHCA
GTIN	4017918055912
Peso por unidade (inclusive embalagem)	42,78 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	38,9 g
País de origem	PL

SFL (2,8-0,8)F48 - Conector fêmea

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285315>



Dados técnicos


Avisos

Geral	A tensão nominal de isolamento é válida para luvas de encaixe plano completamente isoladas
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Régua de mola 19"
Família de produtos	SFL (2,8-0,8)
Número de pólos	48
Passo	0 mm

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	95 mm
Altura	28,6 mm
Comprimento	14,8 mm
Diâmetro do furo	2,8 mm
Passo	-

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Superfície de contato	Estanho Sn

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------


SFL (2,8-0,8)F48 - Conector fêmea

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285315>



Desenhos



SFL (2,8-0,8)F48 - Conector fêmea

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285315>



Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SFL (2,8-0,8)F48 - Conector fêmea

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285315>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br