

ELR 3-230AC/500AC- 2 - Contator eletrônico



2297206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297206>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contator para semicondutor trifásico com entrada 230 V AC, corrente de saída 2 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Suas vantagens

- Fusível térmico opcional
- Períodos de comutação estáveis e curtos
- Vida útil longa
- Comutação sem ruído e sem desgaste
- Alta frequência de comutação
- Ligação de proteção integrado

Dados comerciais

Código	2297206
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK72
Chave de produto	DK7211
GTIN	4046356172868
Peso por unidade (inclusive embalagem)	419,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	419,8 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contator para semi-condutor
Modo de operação	100 % ED

Características elétricas

Número de fases	3
Frequência de comutação	≤ 1 Hz
Tensão de teste (Entrada/saída)	5 kV _{eff} (50 Hz, 60 s)
Frequência de comutação	≤ 1 Hz

Propriedades de isolamento

Tensão de isolamento nominal	500 V
Tensão de teste	6 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2
Características de isolamento entre a tensão de entrada de comando ao circuito principal.	Isolamento básico

Dados da entrada

Comandar

Denominação entrada	Entrada de comando direita / esquerda
Frequência de rede	50 Hz
	60 Hz
Tensão de controle U_C	230 V AC
Faixa de tensão de acionamento	92 V AC ... 253 V AC
Faixa de tensão relativa a U_C	0,4 ... 1,1
	0,4 ... 1,1
Corrente de controle I_C	12,5 mA
Limiar de comutação	48 V AC (Sinal "0")
	96 V AC (Sinal "1")
Ligação de proteção	Proteção contra surto; Varistor
Indicação de falha	LED vermelho
Indicação de estado	LED (amarelo)

Dados de saída

Saída AC

Tensão nominal de operação U_e	500 V AC
Faixa de tensão operacional	48 V AC ... 575 V AC
Corrente nominal de operação com AC-51	2 A
Corrente nominal de operação com AC-53a	2 A
Tensão inversa de pico	1200 V

ELR 3-230AC/500AC- 2 - Contator eletrônico



2297206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297206>

Frequência de rede	40 Hz ... 100 Hz
Faixa de corrente de carga	100 mA ... 2 A (vide derating)
Corrente de fuga	6 mA
Tensão residual	< 1,5 V
Corrente de pico	200 A (t = 10 ms)
Integral de carga limite	250 A ² s
Ligação de proteção	Ligação RCV
Limitação de sobretensão	> 575 V AC

Dados de conexão

Circuito de comando

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 14
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Circuito de carga

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 14
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

Sinalização

Indicação de estado	LED (amarelo)
Indicação de falha	LED vermelho

Medidas

Largura	40 mm
Altura	99 mm
Profundidade	114,5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C

ELR 3-230AC/500AC- 2 - Contator eletrônico



2297206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297206>

Certificações

Certificação UL

Certificado	NMFT.E323771
	NRNT.E172140

Dados UL

SCCR	5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse)
FLA	2 A (at 500 V, AC Resistance)
	2 A (at 500 V, AC General USE)
	2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating)

Normas e disposições

Normas / Determinações

Normas / Determinações	DIN EN 50178
	EN 60947

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	alinhável na distância = 20 mm
Posição de montagem	vertical (trilho de fixação horizontal)

Desenhos

Diagrama





Diagrama de bloco



ELR 3-230AC/500AC- 2 - Contator eletrônico

2297206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297206>



Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122333
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------