

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo



2299408

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2299408>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Cabo circular montado; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 26-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 26-polos); comprimento de cabo: 1,5 m



Suas vantagens

- Não blindado

Dados comerciais

Código	2299408
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DK22
Chave de produto	DK2211
GTIN	4017918886127
Peso por unidade (inclusive embalagem)	158 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	147 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de sistema
-----------------	-----------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Grau de proteção (Local de montagem)	≥ IP54 (Local de montagem)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa)	-40 °C ... 70 °C (disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel)	-10 °C ... 70 °C (disposição móvel)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	≤ 30 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Modo de operação nominal	100 % ED
Corrente (por caminho, 50 °C)	≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga)
Corrente (por caminho, 70 °C)	≤ 0,6 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga)

Cabos/condutores

Extensão da linha	1,5 m
-------------------	-------

26X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de pólos	26
Blindado	não
Tipo de cabo	26X0.14 [PVC]
Tipo de condutor	Cabo circular montado
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,16 mm
Linha de sinal AWG	26
Perfil de conexão	26x 0,14 mm ²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1 mm ±0,03 mm
Diâmetro externo de linha	8,30 mm ±0,4 mm
Revestimento externo, material	PVC semirrígido
Revestimento externo, cor	cinza
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Resistência da linha	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	70 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	131 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior)

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo



2299408

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2299408>

Isenção de halogênio	não
Anti-inflamabilidade	IEC 60332-1-2 (cabo bruto)
	VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto)
	IEC 60332-3-22 (cabo bruto)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistência ao óleo	contra salpicos ocasionais (cabo bruto)
Versão do cabo	Cabo para um módulo

Código de cores: Condutor individual

preto	IDC/FLK26 (1) = IDC/FLK26 (1)
marrom	IDC/FLK26 (2) = IDC/FLK26 (2)
vermelho	IDC/FLK26 (3) = IDC/FLK26 (3)
laranja	IDC/FLK26 (4) = IDC/FLK26 (4)
amarelo	IDC/FLK26 (5) = IDC/FLK26 (5)
verde	IDC/FLK26 (6) = IDC/FLK26 (6)
azul	IDC/FLK26 (7) = IDC/FLK26 (7)
violeta	IDC/FLK26 (8) = IDC/FLK26 (8)
cinza	IDC/FLK26 (9) = IDC/FLK26 (9)
branco	IDC/FLK26 (10) = IDC/FLK26 (10)
branco-preto	IDC/FLK26 (11) = IDC/FLK26 (11)
branco-marrom	IDC/FLK26 (12) = IDC/FLK26 (12)
branco-vermelho	IDC/FLK26 (13) = IDC/FLK26 (13)
branco-laranja	IDC/FLK26 (14) = IDC/FLK26 (14)
branco-amarelo	IDC/FLK26 (15) = IDC/FLK26 (15)
branco-verde	IDC/FLK26 (16) = IDC/FLK26 (16)
branco-azul	IDC/FLK26 (17) = IDC/FLK26 (17)
branco-violeta	IDC/FLK26 (18) = IDC/FLK26 (18)
branco-cinza	IDC/FLK26 (19) = IDC/FLK26 (19)
marrom-preto	IDC/FLK26 (20) = IDC/FLK26 (20)
marrom-vermelho	IDC/FLK26 (21) = IDC/FLK26 (21)
marrom-laranja	IDC/FLK26 (22) = IDC/FLK26 (22)
marrom-amarelo	IDC/FLK26 (23) = IDC/FLK26 (23)
marrom-verde	IDC/FLK26 (24) = IDC/FLK26 (24)
marrom-azul	IDC/FLK26 (25) = IDC/FLK26 (25)
marrom-violeta	IDC/FLK26 (26) = IDC/FLK26 (26)

Dados de conexão

Conexão 1

Conexão conforme norma	IEC 60603-13 (norma de referência)
Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	26
Ciclos de encaixe	> 50

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo



2299408

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2299408>

Passo	2,54 mm
-------	---------

Conexão 2

Conexão conforme norma	IEC 60603-13 (norma de referência)
Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	26
Ciclos de encaixe	> 50
Passo	2,54 mm

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama



Corrente máxima permitida por circuito em estado desenrolado

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2299408>

**EAC**

ID de certificação: RU*-DE.HB*35.B00385

**UL registrado**

ID de certificação: E238705

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

**cUL Listed**

ID de certificação: E238705

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo



2299408

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2299408>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br