


UMK- PVB 2/24/ZFKDS - Distribuidor de potência



2302366

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2302366>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com dois trilhos de potência (P1,P2) para distribuição de potência para montagem sobre NS 32, ou sobre NS 35/ 7,5

Suas vantagens

- Etiquetagem contínua
- Alimentação separada
- Dois níveis de potencial

Dados comerciais

Código	2302366
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK2184
GTIN	4017918880514
Peso por unidade (inclusive embalagem)	144 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	139 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Contra módulos adjacentes (na direção do trilho de fixação), na aplicação devem ser implementados os requisitos necessários em termos de isolamento (isolamento básico ou reforçado) através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação).
Instrução para funcionamento	Certifique-se de que a tensão de alimentação do dispositivo possui um potencial de referência comum.
Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Distribuidor de potencial
Família de produtos	VARIOFACE

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento funcional
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	250 V AC/DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	17 A
Máx. corrente cumulativa de todas as derivações	32 A (por potencial)
Tensão de isolamento nominal	260 V
Tensão de teste	2,3 kV

Dados de conexão

Alimentação

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	8 mm
Número de conexões	2
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 10

Distribuição

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	8 mm
Número de conexões	24
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

UMK- PVB 2/24/ZFKDS - Distribuidor de potência



2302366

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2302366>

Medidas

Largura	67,5 mm
Altura	77 mm
Profundidade	51,5 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	EN IEC 61010-2-201
------------------------	--------------------

Montagem


Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

UMK- PVB 2/24/ZFKDS - Distribuidor de potência



2302366
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2302366>

Desenhos



UMK- PVB 2/24/ZFKDS - Distribuidor de potência



2302366

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2302366>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2302366>

 cUL Recognized ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

 EAC ID de certificação: RU*DE.*09.B.00387/20				
--	--	--	--	--

UMK- PVB 2/24/ZFKDS - Distribuidor de potência



2302366

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2302366>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- PVB 2/24/ZFKDS - Distribuidor de potência



2302366

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2302366>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br