

EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gerenciamento do motor



2297507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297507>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Gerenciamento eletrônico do motor para operação com transformador de corrente externo - medição de potência efetiva para controle de sobrecarga e baixa carga do motor e instalação para a proteção perfeita de todas as classes de potência. Limites de ligação e sinalização com parametrização livre

Suas vantagens

- Ligação opcional ao sistema INTERFACE e PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
- Saídas digitais comandam elementos de comutação externos
- Limites de comutação e aviso livremente parametrizáveis

Dados comerciais

Código	2297507
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK75
Chave de produto	DK7512
GTIN	4046356175760
Peso por unidade (inclusive embalagem)	280,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	246,4 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Gerenciador de motor eletrônico
Modo de operação	100 % ED

Características elétricas

Número de fases	3
Potência de dissipação máxima com condição nominal	2,5 W
Tensão de teste entrada / saída	8 kV

Alimentação

Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal U_S	230 V AC
Faixa de tensão de alimentação de comando	92 V AC ... 253 V AC
Corrente de alimentação de comando I_S	10 mA
Limiar de comutação	48 V AC (Sinal "0")
	96 V AC (Sinal "1")

Propriedades de isolamento

Tensão de isolamento nominal	500 V
Tensão de teste	6 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2
Características de isolamento entre circuitos de Entrada e Saída	Separação segura (IEC 60947-1)
Características de isolamento entre Entrada e Saída de termistância	Isolamento básico (IEC 60947-1)

Dados da entrada

Entradas digitais (IN1 - IN4)

Quantidade de entradas	4 (IN1 - IN4)
Tensão de controle U_C	230 V AC
Corrente de controle I_C	3,5 mA

Entrada de medição de tensão V1, V2, V3

Faixa de tensão de entrada	42 V AC ... 575 V AC
Típica corrente de entrada com U_N	< 0,5 mA

Entrada de medição de corrente L1/T1, L2/T2, L3/T3

Típica corrente de entrada com U_N	5 A (Conversor externo secundário)
--------------------------------------	------------------------------------

Medição de potência

Precisão básica	típ. 2 %
Faixa de potência	4,5 kW (Fator de transmissão x transformador de corrente)

Medição de tensão/tensão estrela

Precisão básica	típ. 0,75 %
Faixa de tensão	0 V AC ... 350 V AC (Tensão estelar)

Medição de corrente

Precisão básica	típ. 0,5 %
Faixa de corrente	140 mA ... 5 A
Medição através	transformador de corrente passante externo conexão posterior

Dados de saída

Denominação saída	Contatos sinalizadores 01-04
Nota	O significado das saídas sinalizadoras pode ser parametrizado livremente, vide manual do usuário.
Quantidade de saídas	4
Tensão de saída nominal	230 V AC (Saída de relé)
Capacidade de corrente	500 mA

Dados de conexão

Circuito de comando

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 14

Circuito de carga

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 14

Sinalização

Indicação de estado	LED amarelo movimento para frente (R), LED amarelo movimento para trás (L), LED verde para comunicação de dados
Indicação de tensão operacional	LED verde
Indicação de falha	LED vermelho

Medidas

EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gerenciamento do motor



2297507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297507>

Largura	22,5 mm
Altura	99 mm
Profundidade	114,5 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C

Certificações

ATEX

Identificação	Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certificado	PTB 10 ATEX 3024

UL, EUA / Canadá

Certificado	NKCR.E140324
-------------	--------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Identificação	≤ 1
Observação	Desligamento seguro

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Identificação	1
Observação	Proteção do motor

Categoria (ISO 13849)

Identificação	≤ 1
Observação	Desligamento seguro

Performance Level

Identificação	≤ b
Observação	Desligamento seguro

Normas e disposições

Normas / Determinações

Normas / Determinações	DIN EN 50178
	EN 60947
	EN 60947-4-2

Montagem

EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gerenciamento do motor




2297507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297507>

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Instrução de montagem	ordenados sem intervalo
Posição de montagem	vertical (trilho de fixação horizontal)

Desenhos

Desenho de conexão




EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gerenciamento do motor


2297507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297507>

Desenho de conexão




EMM 3-.../500AC-IFS com CONTACTRON VOLTAGE CONVERTER conectado




Monitoramento de estado: máquina de ferramenta durante a fresagem

Diagrama




Monitoramento de estado: bolhas de ar nas bombas acionadas por motor

Diagrama



Monitoramento de estado: funcionamento a seco nas bombas acionadas por motor

Diagrama de bloco



EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gerenciamento do motor



2297507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2297507>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121104
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--