

VIP-3/SC/D50SUB/M - Placa de terminação



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315159>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com conexão a parafuso e conector macho D-SUB miniatura, para montagem sobre trilhos de fixação NS 35, número de pólos: 50

Suas vantagens

- 9 polos ... 50 polos
- Base metálica
- Conforme IEC 60603-13
- Conexão a parafuso
- Ligação 1:1
- Conforme IEC 60603-13

Dados comerciais

Código	2315159
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK2112
GTIN	4046356313322
Peso por unidade (inclusive embalagem)	242,833 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	240 g
País de origem	US

VIP-3/SC/D50SUB/M - Placa de terminação



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315159>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE Professional
Número de pólos	50

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	25 V AC
	60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	2 A
Tensão de teste	1,2 kV

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M 3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos D-SUB
Número de conexões	1
Número de pólos	50

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	98,2 mm
Altura	69 mm
Profundidade	62 mm

Dados de material

VIP-3/SC/D50SUB/M - Placa de terminação



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315159>

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem


Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Desenho de medidas




VIP-3/SC/D50SUB/M - Placa de terminação

2315159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315159>



Diagrama de circuitos



VIP-3/SC/D50SUB/M - Placa de terminação



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315159>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315159>

 CSA ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	1 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	150 V	2,5 A	22 - 12	-

 UL certificado ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	150 V	2,5 A	22 - 12	-

 CSAus ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	1 A	28 - 14	-

VIP-3/SC/D50SUB/M - Placa de terminação



2315159

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315159>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f20c7795-e145-4ff3-9268-8093a65d3f1d