

VIP-3/SC/D25SUB/F - Placa de terminação



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315188>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE com conexão de parafuso e conector D-SUB 25, para montagem em trilhos de fixação NS 35

Suas vantagens

- 9 polos ... 50 polos
- Base metálica
- Conforme IEC 60603-13
- Conexão a parafuso
- Ligação 1:1
- Conforme IEC 60603-13

Dados comerciais

Código	2315188
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK2112
GTIN	4046356313346
Peso por unidade (inclusive embalagem)	131,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	150 g
País de origem	US

VIP-3/SC/D25SUB/F - Placa de terminação



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315188>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE Professional
Número de pólos	25
Número de canais	2
	4
	8
	16

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	25 V AC
	60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	2 A
Tensão de teste	1,2 kV

Controlador compatível ABB S800 I/O

Placa I/O adequada	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840
	DP820
	AI810
	AI815
	AI820
	AI830
	AI835
	AI845
	AO810
	AO815
	AO820

VIP-3/SC/D25SUB/F - Placa de terminação



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315188>

AO845

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M 3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Nível de controle

Tipo de conexão	Conector de soquetes D-SUB
Número de conexões	1
Número de pólos	25

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	57,4 mm
Altura	69 mm
Profundidade	62 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

VIP-3/SC/D25SUB/F - Placa de terminação



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315188>


Posição de montagem	opcional
---------------------	----------

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama de circuitos



Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315188>

 CSA ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL certificado ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-3/SC/D25SUB/F - Placa de terminação



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315188>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: Não aplicável)
SCIP	105ed03b-f13b-49fc-93b4-1b1d498da7e5