

VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - Cabo



2318350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318350>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo circular montado; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 10-polos, 180 °-saída);
conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 10-polos, 90 °-saída); comprimento de cabo: 4 m

Suas vantagens

- Comprimento conforme desejado
- 10 polos ... 20 polos
- Número de série individual
- Conector conforme IEC 60603-13
- Ligação 1:1

Dados comerciais

Código	2318350
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK23
Chave de produto	DK2221
GTIN	4046356312288
Peso por unidade (inclusive embalagem)	222,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	222,22 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de sistema
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga	
Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Grau de proteção (Local de montagem)	≥ IP54 (Local de montagem)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa)	-40 °C ... 70 °C (disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel)	-10 °C ... 70 °C (disposição móvel)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	≤ 25 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Modo de operação nominal	100 % ED
Corrente (por caminho, 50 °C)	≤ 1 A
Corrente (por caminho, 70 °C)	≤ 0,6 A

Espaços de ar e de fuga

Tensão de isolamento nominal	63 V
Tensão de teste	0,6 kV

Cabos/condutores

Extensão da linha	4 m
-------------------	-----

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de pólos	10
Blindado	não
Tipo de cabo	10X0.14 [PVC]
Tipo de condutor	Cabo circular montado
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,16 mm
Linha de sinal AWG	26
Perfil de conexão	10x 0,14 mm ²
Diâmetro de condutor inclusive isolação	1 mm ±0,03 mm
Diâmetro externo de linha	6,10 mm ±0,4 mm

VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - Cabo



2318350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318350>

Revestimento externo, material	PVC semirrígido
Revestimento externo, cor	cinza
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Resistência da linha	$\leq 145 \Omega/\text{km}$ (20 °C)
Resistência de isolamento	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (20 °C)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	52 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	98 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000
Isenção de halogênio	não
Anti-inflamabilidade	IEC 60332-1-2 (cabo bruto)
	VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto)
	IEC 60332-3-22 (cabo bruto)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistência ao óleo	contra salpicos ocasionais (cabo bruto)
Versão do cabo	Cabo para um módulo

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC 60603-13
Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	10
Ângulo de saída	90 °
Ciclos de encaixe	> 50
Passo	2,54 mm

Nível de controle

Conexão conforme norma	IEC 60603-13
Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	10
Ângulo de saída	180 °
Ciclos de encaixe	> 50
Passo	2,54 mm

Normas e disposições

Espaços de ar e de fuga

Normas / Determinações	DIN EN 50178
------------------------	--------------

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante
------------------------------	---

VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - Cabo

2318350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318350>



terceiro também têm que ser observados.



VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - Cabo

2318350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318350>



Desenhos



Corrente máxima permitida por circuito em estado desenrolado

VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - Cabo



2318350

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318350>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121620
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br