

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Conector de fibra óptica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313070>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Conector de fibra óptica, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, MM, material: Plástico, tipo de conexão: Conexão para cabo, saída de cabo: reto, cor: preto



Suas vantagens

- Para uma montagem de campo ou reparação fáceis e rápidas
- Utilização flexível graças a conectores reutilizáveis
- Excelentes propriedades de transmissão
- Perfeitamente adequado para fibras de índice gradual PCF (SI)
- Formato compacto graças a frente de encaixe SC-RJ
- Sem colar nem polir

Dados comerciais

Código	2313070
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	ABNI
Chave de produto	ABNIAB
GTIN	4046356098847
Peso por unidade (inclusive embalagem)	43 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	43 g
País de origem	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Conector de fibra óptica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313070>

Conjunto composto por

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Conector de fibra óptica

1654866

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1654866>



Conector de fibra óptica, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, MM, material: Plástico, tipo de conexão: Conexão para cabo, saída de cabo: reto, cor: preto

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Conector de fibra óptica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313070>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Embalagem individual: encomendar 1654866
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de fibra óptica (lo lado do cabo)
Aplicação	neutro
Formato	SC-RJ
Número de pólos	2
Face de encaixe	SCRJ
Saída de cabo	reto

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	I
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Atenuação	≥ 2 dB (Atenuação)
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica
Propriedades de transmissão (categoria)	MM

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para cabo
-----------------	-------------------

Medidas

Largura	16,5 mm
Altura	11 mm
Comprimento	88,5 mm

Valores característicos mecânicos

Diâmetro do casquilho	2,50 mm
-----------------------	---------

Dados de material

Cor	preto
Material	Plástico
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de casquilho	Liga de cobre
Material caixa	Plástico

Cabos/condutores

Tipo de cabo	PCF 200/230
Tipo de condutor	Condutores individuais
Diâmetro externo de linha	2,9 mm ... 2,9 mm
condutor individual, diâmetro	2,9 mm

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Conector de fibra óptica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313070>

Condutor de fibra óptica

Fibra	200/230 µm
Tipo de fibra	PCF
Atenuação	≤ 1,5 dB
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Valores característicos

Atenuação	≥ 2 dB (Atenuação)
-----------	--------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	0 °C ... 50 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montável em campo
Tipo de disposição	Área interna

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Conector de fibra óptica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313070>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Conector de fibra óptica



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313070>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br