

VIP-2/SC/FLK14 - Placa de terminação



2315023

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com conexão por rosqueamento e conector de cabo de fita plana, para montagem sobre trilhos de fixação NS 35, com barras de pinos macho, bem como estribos de travamento curtos e longos para barras de pinos fêmea, número de pinos: 14

Suas vantagens

- 10 polos ... 64 polos
- Base metálica
- Conforme IEC 60603-13
- Ligação 1:1
- Conexão a parafuso

Dados comerciais

Código	2315023
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK2111
GTIN	4046356312875
Peso por unidade (inclusive embalagem)	78,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	78,4 g
País de origem	US

VIP-2/SC/FLK14 - Placa de terminação



2315023

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE Professional
Número de pólos	14

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional máx. admissível	25 V AC
	60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	1 A
Tensão de teste	0,6 kV

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M 3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	14
Passo	2,54 mm

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	39,8 mm
Altura	65,5 mm
Profundidade	56 mm

VIP-2/SC/FLK14 - Placa de terminação



2315023

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

VIP-2/SC/FLK14 - Placa de terminação


2315023

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>



Desenhos

Diagrama de circuitos



VIP-2/SC/FLK14 - Placa de terminação



2315023

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>

 CSA ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL certificado ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

 CSAus ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-2/SC/FLK14 - Placa de terminação



2315023

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/FLK14 - Placa de terminação



2315023

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2315023>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br