

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de bateria



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2320364>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Módulo de bateria de reposição, polímero de lítio, 18,5 V DC, 1,4 Ah.



Dados comerciais

Código	2320364
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CMUS
Chave de produto	CMUSL9
GTIN	4046356606684
Peso por unidade (inclusive embalagem)	267,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	220 g
País de origem	CN

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de bateria



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2320364>

Dados técnicos

Dados da entrada

Tensão de entrada	18,5 V DC
-------------------	-----------

Dados de saída

Corrente de saída I_{max}	6 A
Circuito balanceador, interno	sim
Ligação de proteção, interna	sim

Acumuladores de energia

Tensão final de carga	21 V DC
Corrente de carregamento	400 mA
Capacidade nominal	1,4 Ah
Vida útil operacional do módulo de bateria cíclico	> 300 (Ciclos completos)
Máximo tempo de colocação em funcionamento (somente bateria)	9 Meses (20 °C)
Tecnologia de bateria	Lítio polímero
Bateria	Lítio polímero, 1,4 Ah
Número de células	1
Designação das dimensões	Bloco
Embalagem para bateria	sim
Tecnologia IQ	não
Adequado para carregamento rápido	sim

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de bateria
Família de produtos	Módulo de bateria (dispositivo com bateria)
Tecnologia IQ	não

Propriedades de isolamento

Classe de proteção	III
Grau de impurezas	2

Medidas

Largura	88 mm
Altura	46 mm
Profundidade	51 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 45 °C

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de bateria



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2320364>

Máx. umidade do ar admissível (funcionamento)	≤ 95 % (25 °C, sem condensação)
---	---------------------------------

Dados Ex

Aplicação em atmosferas potencialmente explosivas	não
---	-----

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de bateria



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2320364>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111715
-------------	----------

2320364

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2320364>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25 Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
--	---

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br