

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT - Cabo



2321237

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321237>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo circular montado; controle: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 e 6ES7 322-1BP50-0AA0 (ligação negativa)); conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-polos); comprimento de cabo: 8 m

Suas vantagens

- Transferência de sinal de 4x8 canais
- Cabo de corte: conector de encaixe de 40 polos para quatro régua planas de 14 polos

Dados comerciais

Código	2321237
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK21
Chave de produto	DK226S
GTIN	4046356332033
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.000 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.000 g
País de origem	DE

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT - Cabo



2321237

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321237>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de sistema
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga	
Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Grau de proteção (Local de montagem)	≥ IP54 (Local de montagem)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa)	-40 °C ... 70 °C (disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel)	-10 °C ... 70 °C (disposição móvel)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	≤ 25 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Modo de operação nominal	100 % ED
Corrente (por caminho, 50 °C)	≤ 1 A
Corrente (por caminho, 70 °C)	≤ 0,6 A

Espaços de ar e de fuga

Tensão de isolamento nominal	63 V
Tensão de teste	0,6 kV

Controlador compatível SIEMENS S7-300

Placa I/O adequada	6ES7322-1BP50-0AA0
	6ES7322-1BP00-0AA0

Cabos/condutores

Extensão da linha	8 m
-------------------	-----

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de pólos	10
Blindado	não
Tipo de cabo	10X0.14 [PVC]
Tipo de condutor	Cabo circular montado
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,16 mm
Linha de sinal AWG	26

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT - Cabo



2321237

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321237>

Perfil de conexão	10x 0,14 mm ²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1 mm ±0,03 mm
Diâmetro externo de linha	6,10 mm ±0,4 mm
Revestimento externo, material	PVC semirrígido
Revestimento externo, cor	cinza
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Resistência da linha	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	52 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	98 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000
Isenção de halogênio	não
Anti-inflamabilidade	IEC 60332-1-2 (cabo bruto)
	VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto)
	IEC 60332-3-22 (cabo bruto)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistência ao óleo	contra salpicos ocasionais (cabo bruto)
Versão do cabo	Cabo de corte para quatro módulos

Código de cores: Condutor individual

preto	Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (1)
marrom	Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-1 (2)
vermelho	Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK14-1 (3)
laranja	Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK14-1 (4)
amarelo	Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-1 (5)
verde	Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-1 (6)
azul	Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK14-1 (7)
violeta	Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-1 (8)
branco	Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-1 (10)
cinza	Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-1 (9)
preto	Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-2 (1)
marrom	Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-2 (2)
vermelho	Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-2 (3)
laranja	Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-2 (4)
amarelo	Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-2 (5)
verde	Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-2 (6)
azul	Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-2 (7)
violeta	Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-2 (8)
branco	Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK14-2 (10)
cinza	Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK14-2 (9)
preto	Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-3 (1)
marrom	Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (2)
vermelho	Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK14-3 (3)

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT - Cabo



2321237

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321237>

laranja	Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK14-3 (4)
amarelo	Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-3 (5)
verde	Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-3 (6)
azul	Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-3 (7)
violeta	Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-3 (8)
branco	Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-3 (10)
cinza	Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-3 (9)
preto	Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-4 (1)
marrom	Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-4 (2)
vermelho	Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-4 (3)
laranja	Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-4 (4)
amarelo	Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-4 (5)
verde	Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-4 (6)
azul	Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-4 (7)
violeta	Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-4 (8)
branco	Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK14-4 (10)
cinza	Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK14-4 (9)

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC 60603-13
Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	4
Número de pólos	14
Ciclos de encaixe	> 50
Passo	2,54 mm

Nível de controle

Tipo de conexão	Conectores de encaixe Fujitsu
Número de conexões	1
Número de pólos	40
Ciclos de encaixe	> 50

Normas e disposições

Espaços de ar e de fuga

Normas / Determinações	DIN EN 50178
------------------------	--------------

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm de ser observados.
------------------------------	--

Desenhos

Diagrama



Corrente máxima permitida por circuito em estado desenrolado

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT - Cabo

2321237

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321237>



Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121620
-------------	----------

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT - Cabo



2321237

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321237>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br