

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - Cabo



2321787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo circular montado; controle: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-polos); comprimento de cabo: 10 m

Suas vantagens

- Fragmentação de 32 canais em 4 x 8 canais

Dados comerciais

Código	2321787
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DK22
Chave de produto	DK226F
Página de catálogo	Página 491 (C-5-2019)
GTIN	4046356412476
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.979 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.200 g
País de origem	DE

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - Cabo



2321787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de sistema
-----------------	-----------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Grau de proteção (Local de montagem)	≥ IP54 (Local de montagem)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa)	-40 °C ... 70 °C (disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel)	-10 °C ... 70 °C (disposição móvel)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	≤ 30 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Tipo de operação nominal	100 % ED
Corrente (por caminho, 50 °C)	≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga)
Corrente (por caminho, 70 °C)	≤ 0,6 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga)

Controlador compatível SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340

Placa I/O adequada	BMX DDI 3202K
	BMX DDI 6402K
	BMX DD0 3202K
	BMX DD0 6402K
	BMX DDM 3202K

Cabos/condutores

Extensão da linha	10 m
-------------------	------

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de pólos	10
Blindado	não
Tipo de cabo	10X0.14 [PVC]
Tipo de condutor	Cabo circular montado
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,16 mm
Linha de sinal AWG	26
Perfil de conexão	10x 0,14 mm ²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1 mm ±0,03 mm
Diâmetro externo de linha	6,10 mm ±0,4 mm
Revestimento externo, material	PVC semirrígido
Revestimento externo, cor	cinza

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - Cabo



2321787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>

Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Resistência da linha	$\leq 145 \Omega/\text{km}$ (20 °C)
Resistência de isolamento	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (20 °C)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	52 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	98 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000
Isenção de halogênio	não
Anti-inflamabilidade	IEC 60332-1-2 (cabo bruto)
	VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto)
	IEC 60332-3-22 (cabo bruto)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistência ao óleo	contra salpicos ocasionais (cabo bruto)
Versão do cabo	Cabo de corte para quatro módulos

Código de cores

preto	X1 (B20) = X2 (1)
marrom	X1 (A20) = X2 (2)
vermelho	X1 (B19) = X2 (3)
laranja	X1 (A19) = X2 (4)
amarelo	X1 (B18) = X2 (5)
verde	X1 (A18) = X2 (6)
azul	X1 (B17) = X2 (7)
violeta	X1 (A17) = X2 (8)
cinza	X1 (B12) = X2 (9)
branco	X1 (A12) = X2 (10)
preto	X1 (B16) = X3 (1)
marrom	X1 (A16) = X3 (2)
vermelho	X1 (B15) = X3 (3)
laranja	X1 (A15) = X3 (4)
amarelo	X1 (B14) = X3 (5)
verde	X1 (A14) = X3 (6)
azul	X1 (B13) = X3 (7)
violeta	X1 (A13) = X3 (8)
cinza	X1 (B11) = X3 (9)
branco	X1 (A11) = X3 (10)
preto	X1 (B10) = X4 (1)
marrom	X1 (A10) = X4 (2)
vermelho	X1 (B9) = X4 (3)
laranja	X1 (A9) = X4 (4)
amarelo	X1 (B8) = X4 (5)
verde	X1 (A8) = X4 (6)
azul	X1 (B7) = X4 (7)
violeta	X1 (A7) = X4 (8)

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - Cabo



2321787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>

cinza	X1 (B2) = X4 (9)
branco	X1 (A2) = X4 (10)
preto	X1 (B6) = X5 (1)
marrom	X1 (A6) = X5 (2)
vermelho	X1 (B5) = X5 (3)
laranja	X1 (A5) = X5 (4)
amarelo	X1 (B4) = X5 (5)
verde	X1 (A4) = X5 (6)
azul	X1 (B3) = X5 (7)
violeta	X1 (A3) = X5 (8)
cinza	X1 (B1) = X5 (9)
branco	X1 (A1) = X5 (10)

Dados de conexão

X1

Tipo de conexão	Conectores de encaixe Fujitsu
Formato	FCN 367
Número de conexões	1
Número de pólos	40
Ciclos de encaixe	> 50
Passo	2,54 mm

X2 ... X5

Conexão conforme norma	IEC 60603-13 (norma de referência)
Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	4
Número de pólos	14
Ciclos de encaixe	> 50
Passo	2,54 mm

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama



Corrente máxima permitida por circuito em estado desenrolado

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - Cabo

2321787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>



Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>



EAC

ID de certificação: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - Cabo



2321787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - Cabo



2321787

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321787>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3e819016-275c-4649-ab2e-786979be9c71

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br