

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321952>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Adaptador frontal VARIOFACE, para módulo 6ES7 326-2BF01-0AB0 à prova de falhas do SIMATIC® S7-300 (conector de encaixe FLK de 50 polos)

Dados comerciais

Código	2321952
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK2
Chave de produto	DK231S
GTIN	4046356428408
Peso por unidade (inclusive embalagem)	59 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	35 g
País de origem	DE

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321952>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Adaptador frontal
-----------------	-------------------

Propriedades de isolamento

Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	≤ 25 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Corrente (por caminho)	≤ 2 A
Corrente (Corrente total)	≤ 8 A (com alimentação através de alimentação de tensão separada)
Tensão de isolamento nominal	63 V
Tensão de teste	0,6 kV

Controlador compatível SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Placa I/O adequada	6ES7326-2BF01-0AB0
	6ES7326-2BF10-0AB0

Dados de conexão

Nível de campo

Tipo de conexão	Régua de pinos IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	50
Passo	2,54 mm

Alimentação

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola do condutor, fixa	0,4 mm² ... 1 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	26 ... 16

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	27 mm
Altura	115,09 mm
Profundidade	29,82 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321952>

Grau de proteção	IP00
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Posição de montagem	opcional
---------------------	----------

Avisos

Instrução para funcionamento	A instalação, a aplicação ou a utilização dos produtos só podem ser realizadas por pessoal qualificado. É necessário assegurar que são cumpridos todos os requisitos de segurança, inclusive todas as leis, disposições e normas aplicáveis.
Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321952>

Desenhos

Diagrama de circuitos




Diagrama de conexões FLKM 50-PA/DO326/S7-300

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321952>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2321952>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br