

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Placa de terminação



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322197>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Módulo VARIOFACE, com conexão por rosqueamento e barra de barras de conectores fêmea D-SUB miniatura, para montagem sobre trilhos de fixação NS 35, com LED, número de pinos: 9



Suas vantagens

- 9 polos ... 50 polos
- Base metálica
- Conforme IEC 60603-13
- Conexão a parafuso
- Ligação 1:1
- Conforme IEC 60603-13

Dados comerciais

Código	2322197
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK2112
GTIN	4046356451819
Peso por unidade (inclusive embalagem)	90,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	90,2 g
País de origem	US

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE Professional
Número de pólos	9

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	24 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	2,5 A

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Torque de aperto	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Nível de controle

Tipo de conexão	Conector de soquetes D-SUB
Número de conexões	1
Número de pólos	9

Sinalização

Indicação de estado	LED
Indicação de estado disponível	sim

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	34,5 mm
Altura	65,8 mm
Profundidade	44,2 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Placa de terminação



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322197>

Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço
---------------------------------	--------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem


Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama de circuitos



VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Placa de terminação



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322197>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322197>

 CSA ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	24 V	2 A	28 - 12	-

 cUL Recognized ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	24 V	2 A	30 - 12	-

 UL certificado ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	24 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	24 V	2 A	28 - 12	-

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED - Placa de terminação



2322197

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322197>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	e9265ca0-4bc7-40cc-bf46-aa1426a13c35