

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo passivo



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322320>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de ligação VARIOFACE, para transferência de máx. 16 canais, apenas juntamente com FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

Suas vantagens

- O módulo VIP - VARIOFACE Professional VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 foi especialmente criado para os módulos de saída OA16 e OW16

Dados comerciais

Código	2322320
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK23
Chave de produto	DK211R
GTIN	4046356451208
Peso por unidade (inclusive embalagem)	153,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	153,9 g
País de origem	US

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo passivo



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322320>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE Professional
Número de pólos	50
Número de canais	16

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional máx. admissível	25 V AC
	60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	1 A
Máx. corrente cumulativa da alimentação de tensão	2 A (por canal)

Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500

Placa I/O adequada	1746 OA16
	1746 OW16

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	50
Passo	2,54 mm

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Medidas

Dimensões dos artigos

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo passivo



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322320>

Largura	90,8 mm
Altura	65,5 mm
Profundidade	56 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo passivo



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322320>

Desenhos

Diagrama de circuitos




Diagrama de conexões VIP-2/.../FLK50/16/SLC 500

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo passivo

2322320

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2322320>



Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--