

AXL F DI16/4 2F - Módulo digital



2688022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2688022>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Descrição do produto

O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais digitais. Para aumentar a imunidade a interferência, pode ajustar os tempos de filtragem das entradas. Os tempos de filtragem de 100 µs permitem implementar de modo prático uma função de contagem com uma frequência de entrada de 5 kHz no máximo.

Suas vantagens

- 16 entradas digitais conforme EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
- 24 V DC, 2,4 mA
- Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
- Tempos de filtragem ajustáveis em dois níveis: < 100 µs ou 500 µs
- Frequência máxima de entrada: 5 kHz
- Corrente de carga máxima permitida por sensor: 2 A
- Corrente de carga máxima permitida do módulo: 4 A (2 A por grupo de máx. 8 sensores)
- Tempo mínimo de atualização < 100 µs
- Placa de identificação de aparelho armazenada

Dados comerciais

Código	2688022
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DRI2
Chave de produto	DRI231
GTIN	4046356501606
Peso por unidade (inclusive embalagem)	296,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	231 g
País de origem	DE

AXL F DI16/4 2F - Módulo digital


2688022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2688022>



Dados técnicos

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	53,6 mm
Altura	129,9 mm
Profundidade	54 mm
Instrução para dimensões	A profundidade é válida com utilização de um trilho de fixação TH 35-7.5 (conforme EN 60715).

Avisos

Nota sobre a aplicação	
Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial

Interfaces

Bus local Axioline F	
Número de interfaces	2
Tipo de conexão	Módulo base de bus
Velocidade de transmissão	100 MBit/s

Características do sistema

Módulo	
Código identificação (hex)	nenhum
Área de endereçamento de entrada	2 Byte
Área de endereçamento de saída	0 Byte
Necessidade de dados de parâmetros	3 Byte
Necessidade de dados de configuração	6 Byte

Dados da entrada

Digital:	
Denominação entrada	Entradas digitais
Descrição da entrada	EN 61131-2 Tipo 1 e 3
Quantidade de entradas	16
Tipo de conexão	Conexão Push-in
Tecnologia de conexão	4 condutores
Faixa de tensão de entrada sinal "0"	-3 V DC ... 5 V DC

AXL F DI16/4 2F - Módulo digital



2688022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2688022>

Faixa de tensão de entrada sinal "1"	11 V DC ... 30 V DC
Tensão de entrada nominal U_{IN}	24 V DC
Corrente de entrada nominal com U_{IN}	2,4 mA
Tempo de filtragem de entrada	500 μ s (Default) < 100 μ s
Ligação de proteção	Proteção contra inversão de polaridade das entradas; eletrônico

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Componentes E/S
Família de produtos	Axioline F
Formato	modular em bloco
Posição de montagem	à escolha (sem redução da temperatura)
Escopo de fornecimento	inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grau de impurezas	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	2,3 W
--	-------

Potenciais: Alimentação do bus local Axioline F (U_{BUS})

Tensão de alimentação	5 V DC (via módulo de base Bus)
Consumo de corrente	máx. 120 mA (até HW 04) máx. 60 mA (a partir de HW 05)

Potenciais: Alimentação para módulos de entrada digital (U_I)

Tensão de alimentação	24 V DC
Faixa de tensão de alimentação	19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive ripple)
Consumo de corrente	máx. 4 A (Alimentação do sensor U_S)
Ligação de proteção	Proteção contra surto; eletrônico (35 V, 0,5 s) Proteção contra inversão de polaridade; diodo paralelo; com fusível externo de 5 A (somente para a colocação em funcionamento)

Alimentação: Alimentação do sensor (U_S)

Denominação	Alimentação do sensor (U_S)
Tensão de alimentação	24 V DC (de U_I)

Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão

Tensão de teste: Alimentação de 5 V do bus local (U_{BUS})/alimentação de 24 V (periferia)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensão de teste: Alimentação de 5 V do bus local (U_{BUS})/terra funcional	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Denominação conexão	Conector Axioline F
Nota sobre o tipo de conexão	Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação".

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão Push-in
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola de condutor flexível	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 16
Comprimento de decapagem	8 mm

Conector Axioline F

Tipo de conexão	Conexão Push-in
Nota sobre o tipo de conexão	Observe as indicações sobre as bitolas do condutor no manual do usuário "Axioline F: Sistema e instalação".
Bitola do condutor, rígida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 16
Comprimento de decapagem	8 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 60 °C
Grau de proteção	IP20
Pressão do ar (funcionamento)	70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar)
Pressão de ar (armazenamento/transporte)	70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	5 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	5 % ... 95 % (sem condensação)

Normas e disposições

Classe de proteção	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	à escolha (sem redução da temperatura)

Desenhos

Desenho de medidas



Dimensões


AXL F DI16/4 2F - Módulo digital

2688022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2688022>




Desenho de conexão



Exemplos de conexão

Diagrama de bloco



Ligação interna dos pontos de aperto

2688022

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2688022>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2688022>



DNV GL

ID de certificação: TAA00000DF



LR

ID de certificação: LR248020TA-02



PRS

ID de certificação: TE/1020/880590/21

BSH

ID de certificação: 840



RINA

ID de certificação: ELE008423XG001

ABS

ID de certificação: 20-2059154-PDA



cULus Listed

ID de certificação: E238705



cULus Listed

ID de certificação: E238705

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	265d6a5b-2dc9-4af5-a8e9-7958ac2ce830