

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector D-SUB, 9 polos, pino, duas entradas de cabos com ângulo de 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP até 12 MBit/s, resistor de terminação comutável via comutador deslizante, alocação de pinos: 3, 5, 6, 8; terminais de conexão por força de mola

Suas vantagens

- Adequado para todos os cabos PROFIBUS Fast Connect usuais e linhas de bus RS-485
- Alteração da orientação D-SUB mediante bloco de conexão reversível

Dados comerciais

Código	2744348
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DNC5
Chave de produto	DNC531
GTIN	4017918172947
Peso por unidade (inclusive embalagem)	54,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	39,7 g
País de origem	DE

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial
-----------------------------	-----------------------------

Restrição de uso

Nota CCCex	Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China.
------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de dados
MTTF	6706 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %)
	1817 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %)
	155 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %)
Definição das conexões	3, 5, 6, 8

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	0,025 W
Tensão U_N	5 V
Corrente nominal I_N	100 mA
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Conexão de encaixe D-SUB

Tipo de conexão	Conector D-SUB
-----------------	----------------

Conexão de circuito impresso

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	9 mm
Perfil do condutor rígido mín.	0,12 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	0,5 mm ²
Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido mín.	26
Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido máx.	20

Interfaces

Sistema Bus	PROFIBUS DP
Sinal	PROFIBUS

Medidas


SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenho de medidas



Largura	16 mm
Altura	49,5 mm
Comprimento	60 mm

Dados de material

Material (Caixa)	ABS (Metalizado)
------------------	------------------

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	7,6 mm ... 8,4 mm (Linha de bus de entrada)
---------------------------	---

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	> 200
-------------------	-------

Ensaio mecânicos

Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ
Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Impactos (Operação): 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura)
Umidade do ar admissível (funcionamento)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	5 % ... 95 % (sem condensação)

Certificações

ATEX

Identificação	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF15ATEX2744348X
Observação	Observar as instruções especiais de instalação na documentação!

UKEX

Identificação	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
---------------	---------------------------

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Certificado	PxCIMA22UKEX2744348X
-------------	----------------------

Teste de gases nocivos

Identificação	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------------	----------------------------------

Normas e disposições

Livre de substâncias nocivas à película de verniz	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB




2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões


SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenho do diagrama




Dados de isolamento

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenho do diagrama




Introdução de cabos pelo lado esquerdo

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenho do diagrama




Introdução do cabo pelo lado direito

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenho do diagrama




Introdução do cabo pelo lado direito

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenho do diagrama




Introdução do cabo pelo lado direito

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Desenho do diagrama



Introdução do cabo pelo lado direito

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Diagrama de circuitos




Diagrama funcional da família de conectores
SUBCON-PLUS-PROFIB/...

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>



cUL Recognized

ID de certificação: E238705



UL certificado

ID de certificação: E238705

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de barramento D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2744348>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br