

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Módulo de I/O descentralizado



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773474>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de entrada / saída digital AS-i, escravo AB, 4 entradas digitais, 24 V DC, tecnologia de conexão de 2, 3 e 4 condutores, 4 saídas digitais, 24 V DC, grau de proteção IP67

Descrição do produto

Os módulos de entrada / saída digitais M12 AS-Interface Fieldline na caixa com grau de proteção IP67 permitem a conexão de sensores e atuadores digitais à AS-i através de conector M12 na tecnologia de conexão SPEEDCON.

A integração dos módulos à AS-i é feita com auxílio do cabo plano com tecnologia de penetração.

Suas vantagens

- Tecnologia de conexão M12 com sistema de travamento rápido SPEEDCON para as entradas/saídas
- Otimizado para montagem direta e para montagem em trilho de fixação
- Conexão sem ferramenta à interface AS mediante a tecnologia de penetração

Dados comerciais

Código	2773474
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DRI6
Chave de produto	DRI634
GTIN	4046356178464
Peso por unidade (inclusive embalagem)	303,95 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	245 g
País de origem	ID

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Módulo de I/O descentralizado



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773474>

Dados técnicos

Medidas

Largura	58 mm
Altura	150 mm
Profundidade	35 mm
Distância do furo de sondagem	108 mm

Avisos

Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

Dados de material

Cor	preto
-----	-------

Interfaces

Interface AS

Tipo de conexão	Tecnologia de instalação para cabo plano
Identificação do ponto de conexão	AS-i
Número de pólos	4
Velocidade de transmissão	167 kBit/s

Características do sistema

Módulo

Código ID (dec)	10
Código identificação (hex)	A

Dados da entrada

Digital:

Denominação entrada	Entradas digitais
Descrição da entrada	IEC 61131-2 Tipo 2
Quantidade de entradas	4
Tipo de conexão	Conector M12
Tecnologia de conexão	2, 3 condutores

Dados de saída

Digital:

Denominação saída	Saídas digitais
Tipo de conexão	Conector M12
Tecnologia de conexão	2 condutores
Quantidade de saídas	4

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Módulo de I/O descentralizado



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773474>

Máxima corrente de saída por canal	2 A
Máxima corrente de saída por módulo / borne	4 A

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Componentes E/S
Família de produtos	Fieldline
Formato	Construção em bloco
Posição de montagem	opcional
Número de canais	7

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conector M12
-----------------	--------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 85 °C

Normas e disposições

Classe de proteção	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Montagem

Tipo de montagem	Parafusamento direto ou no trilho de fixação
	Montagem na parede
Posição de montagem	opcional


FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Módulo de I/O descentralizado

2773474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773474>

Desenhos

Desenho de conexão



FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Módulo de I/O descentralizado



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773474>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Módulo de I/O descentralizado



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773474>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br