

UEG 30/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica



2790884

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790884>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa eletrônica, para aplicação de uma placa de circuito impresso, completamente equipada com 4 conexões a parafuso ou conexões plugáveis planas por lado

Suas vantagens

- Para amostras de laboratório e séries pequenas se disponibilizam placas de circuito impresso universais P1-UEG...
- Fabricação econômica em série, já que o elemento de base e a placa de circuito impresso com componentes são soldadas mecanicamente
- Montagem de uma ou duas placas de circuito impresso na caixa
- Montagem racional mediante rebaixos da caixa com pivôs

Dados comerciais

Código	2790884
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ACHCCA
GTIN	4017918072377
Peso por unidade (inclusive embalagem)	59,44 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	59,44 g
País de origem	DE

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa completa
Tipo de caixa	Caixa completa
Família de produtos	UEG
Formato	Tecnologia de conexão integrada, caixa fechada
Número de pólos	8
Versão	Caixa completa

Características elétricas

Tensão U_N	500 V (Os valores de corrente e tensão são influenciados pela configuração da placa de circuito impresso)
Corrente nominal I_N	10 A (Conexão de encaixe plano de 6,3 mm)
	8 A (Conexão de encaixe plano de 2,8 mm)

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	30 mm
Altura de montagem	70 mm
Altura NS 35/7,5	70 mm
Profundidade	101,5 mm
Comprimento	101,5 mm

Dados de material

Cor	verde
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PA 6.6


Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

Desenhos


Desenho de medidas




Desenho de medidas



Desenho expandido



Desenho do diagrama



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br