

UEGM 40/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2792125>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa eletrônica, para aplicação de uma placa de circuito impresso, completamente equipada com 3 conexões a parafuso ou 6 conexões plugáveis planas por lado

Suas vantagens

- Montagem racional mediante rebaixos da caixa com pivôs
- Fabricação econômica em série, já que o elemento de base e a placa de circuito impresso com componentes são soldadas mecanicamente
- Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
- Ligações eletrônicas complexas são integráveis, com até 24 conexões em dois níveis

Dados comerciais

Código	2792125
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCCB
GTIN	4017918072599
Peso por unidade (inclusive embalagem)	82,21 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	72,454 g
País de origem	DE

UEGM 40/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2792125>

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa completa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Família de produtos	UEGM
Formato	Tecnologia de conexão integrada, caixa fechada
Número de pólos	12
Versão	Caixa completa equipada com 12 conexões de encaixe plano por lado, para respectivamente duas placas de circuito impresso

Características elétricas

Tensão U_N	500 V (Os valores de corrente e tensão são influenciados pela configuração da placa de circuito impresso)
Corrente nominal I_N	10 A (Conexão de encaixe plano de 6,3 mm) 8 A (Conexão de encaixe plano de 2,8 mm)

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	40 mm
Altura de montagem	85,5 mm
Altura NS 35/7,5	85,5 mm
Profundidade	101 mm
Comprimento	101 mm

Dados de material

Cor	verde
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PA 6.6

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------


UEGM 40/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2792125>

Desenhos

Desenho de medidas




UEGM 40/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2792125>

Desenho de medidas




UEGM 40/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica


2792125

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2792125>

Desenho expandido



Desenho do diagrama



UEGM 40/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2792125>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0

EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

UEGM 40/1-FS/FS - Caixa de montagem para eletrônica



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2792125>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br