

PI-EX-TB/T - Bloco de terminais básicos



2835927

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2835927>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne básico Ex, com separação de lâmina e medição de temperatura dos bornes de entrada para compensação de pontos frios

Dados comerciais

Código	2835927
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	CK38
Chave de produto	DK1XXX
GTIN	4017918911805
Peso por unidade (inclusive embalagem)	100,23 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	89,604 g
País de origem	DE

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Suporte do módulo
Aplicação	Elemento de base

Características elétricas

Tensão U_N	250 V
Corrente nominal I_N	4 A

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	12,4 mm
Altura	145 mm
Profundidade	86,5 mm
Profundidade NS 35/7,5	147 mm (com conector de acoplamento NS 35/7,5)

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	PBT

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Certificações

CE

Certificado	Conformidade CE
-------------	-----------------

ATEX

Identificação	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF08ATEX2835901X

PI-EX-TB/T - Bloco de terminais básicos



2835927

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2835927>

EAC Ex


Identificação	Ex [Ex ia Ga] IIC
Certificado	RU C-DE.AB72.B.00097/19

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

Desenhos

Desenho de medidas



PI-EX-TB/T - Bloco de terminais básicos



2835927

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2835927>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------