

ST-BE-VP - Conector de componente



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2802332>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector para montagem de componentes, para componentes de 4 pólos,
por plugue são necessários dois bornes básicos, 19 mm de altura

Dados comerciais

Código	2802332
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z3X
GTIN	4017918074425
Peso por unidade (inclusive embalagem)	14,51 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	12,34 g
País de origem	PL

ST-BE-VP - Conector de componente



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2802332>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de componente
Passo	12 mm

Dados de conexão

Bitola nominal	2,5 mm²
----------------	---------

Medidas

Altura	19 mm
Comprimento	42 mm
Passo	12 mm

Dados de material

Cor	cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberção de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

ST-BE-VP - Conector de componente



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2802332>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br