

RAD-CON-MCX-N-SB - Cabo de antena



2867717

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2867717>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Cabo de antena, diâmetro exterior: 2,5 mm, condutor interno: flexível, atenuação: 0,9 dB com 900 MHz, conexão: MCX (macho) -> N (fêmea), comprimento do cabo: 1,2 m



Suas vantagens

- Instalação fácil graças ao condutor interno flexível
- Para a área interna

Dados comerciais

Código	2867717
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DNC
Chave de produto	DNC6A3
GTIN	4017918945183
Peso por unidade (inclusive embalagem)	62,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	59,1 g
País de origem	US

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo adaptador
-----------------	----------------

Características elétricas

Faixa de frequência	0,1 GHz ... 1 GHz
Impedância	50 Ω

Dados de conexão

Conexão conector plugável

Tipo de conexão	MCX (macho)
-----------------	-------------

Conexão conector plugável

Tipo de conexão	N (fêmea)
-----------------	-----------

Dados de material

Revestimento externo, material	Fluoretilenopropileno (FEP)
--------------------------------	-----------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	1,2 m
Tipo de cabo	RG 316
Diâmetro externo de linha	2,50 mm
Revestimento externo, material	Fluoretilenopropileno (FEP)
Raio de curvatura constante	25,40 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C

RAD-CON-MCX-N-SB - Cabo de antena



2867717

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2867717>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121606
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------