

FL IF 2POF SCRJ-D - Módulo de mídias



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2891084>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de interface de fibra óptica para conexão de fibra de vidro 100Base-FX POF/PCF (650 nm), SC-RJ, sentido de conexão para baixo

Suas vantagens

- Nos módulos de fibra óptica diagnosticáveis PROFINET para transmissão separada de potencial

Dados comerciais

Código	2891084
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DNN1
Chave de produto	DNN123
GTIN	4046356089111
Peso por unidade (inclusive embalagem)	99,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	80 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de expansão
Formato	granulação fina
Funcionalidade básica	Módulo de mídia para Switch Modular Gerenciável com diagnóstico de fibra óptica

Características do sistema

Funcionalidade

Funcionalidade básica	Módulo de mídia para Switch Modular Gerenciável com diagnóstico de fibra óptica
-----------------------	---

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	21,6 W
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Alimentação

Tensão de alimentação (DC)	48 V DC (através da estação básica)
Conexão alimentação	de FL SWITCH GHS ou FXT
Consumo de corrente típico	200 mA

Freio a conectar

Tipo de conexão	Plugável com FL SWITCH MM HS ou FL MXT
-----------------	--

Dados de conexão

Tipo de conexão	Plugável com FL SWITCH MM HS ou FL MXT
-----------------	--

Interfaces

Comprimento de transmissão	máx. 50 m (inclusive 3 dB de reserva de sistema, fibra de polímero com 980/1000 230 dB/km)
----------------------------	--

Interface para condutor de fibra óptica

Tipo de conexão	SC-RJ
Velocidade de transmissão	100 MBit/s
Comprimento de transmissão	50 m (incluindo 3 dB de reserva de sistema, fibra de polímero com F-K 980/1000 230 dB/km)
	100 m (Fibra PCF com F-S 200/230 10 dB/Km)
Número de canais	2 (SC-RJ)

Medidas


FL IF 2POF SCRJ-D - Módulo de mídias



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2891084>

Desenho de medidas



Largura	31 mm
Altura	73,5 mm
Profundidade	72,5 mm

Dados de material

Cor	verde
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 55 °C (sem condensação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Vibração (funcionamento)	conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dados EMC

Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com diretiva EMC 2004/108/EG
Resistência contra interferência	EN 61000-6-2:2005

Emissão de interferências


Normas/Disposições	EN 61000-6-3/-4
--------------------	-----------------

Montagem

Tipo de montagem	no sistema Host
------------------	-----------------

Desenhos

Desenho de medidas



A ilustração indica uma variante do módulo de interface com estação básica FL SWITCH MM HS

FL IF 2POF SCRJ-D - Módulo de mídias



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2891084>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2891084>



cUL Recognized

ID de certificação: E140324



UL certificado

ID de certificação: E140324

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2891084>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br