

VIP-2/SC/D37SUB/M - Placa de terminação



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900676>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com conexão a parafuso e conector macho D-SUB miniatura, para montagem sobre trilhos de fixação NS 35, número de pólos: 37

Suas vantagens

- Estes módulos VARIOFACE são aplicados em combinação com os respectivos adaptadores frontais

Dados comerciais

Código	2900676
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK211H
GTIN	4046356535557
Peso por unidade (inclusive embalagem)	201,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	201,6 g
País de origem	US

VIP-2/SC/D37SUB/M - Placa de terminação



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900676>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE Professional
Número de pólos	37
Número de canais	16

Características elétricas

Tensão U_N	25 V AC
	60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	2 A

Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Placa I/O adequada	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M 3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos D-SUB
Número de conexões	1
Número de pólos	37

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Medidas

Dimensões dos artigos

VIP-2/SC/D37SUB/M - Placa de terminação



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900676>

Largura	101 mm
Altura	65,5 mm
Profundidade	45,1 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tipo de material isolante caixa	Poliamida PA sem reforço

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

VIP-2/SC/D37SUB/M - Placa de terminação

2900676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900676>



Desenhos

Diagrama de circuitos




Diagrama de conexões VIP-2/.../D37SUB/M

VIP-2/SC/D37SUB/M - Placa de terminação



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900676>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900676>

 CSA ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL certificado ID de certificação: E238705				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus ID de certificação: 2122203				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/SC/D37SUB/M - Placa de terminação



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900676>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c2d00634-cb0c-43c9-ac9e-c6edda7dbb29